

iR C3380F-R 製品価格一覧表

■機械本体価格

名称	商品コード	価格	備考
iR C3380F-R		オープン価格	カラー 30枚、モノクロ 33枚のカラー複合機。DADF、LIPS LXプリンタ&スキャナキット、スーパーG3FAXボードが標準装備。トナー各1ヶ(C、M、Y、Bk)が同梱されています。
iR C3380F-R	8708A071		
2段カセットペディスタル・Y3 R	8695A016		

●感光体などの消耗品は本体価格には含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

名称	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
iR C3380F-R	20,000円	17,500円	39,500円	記載の料金は新規搬入設置における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)、移動搬入・搬入作業等は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。
2段カセットペディスタル・Y3 R		2,000円		

■本体関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピートレイ・J1	8815A001	6,000円	—	本体右側面部に取り付け可能な排紙トレイ
インナー2ウェイトレイ・D1	9562A001	10,000円	—	本体センター排紙部を二つに分けるトレイ
ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット
カードリーダー・C1	6575A001	30,000円	1,200円	
カードリーダー取付キット・B3	9005A003	5,000円	—	
カードセット1 (1~30番)	0547A002	16,200円	—	
カードセット2 (31~100番)	0547A003	38,000円	—	
カードセット3 (101~200番)	0547A004	49,000円	—	
カードセット4 (201~300番)	0547A005	49,000円	—	
カードセット5 (301~500番)	0547A006	98,000円	—	
スタンピングカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF用済みスタンピングカートリッジ

■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
LIPS V拡張キット・Q2	1457B002	70,000円	※1	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円	※1	SEND機能を拡張するキット。高圧縮PDF/アウトラインPDF生成機能を含みます。
HDDデータ上書き消去キット・C1	4002B001	40,000円	※1	HDD残存データの完全消去を行うオプション

※1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

■トナー価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
NPG-35トナー (ブラック)	0452B001	15,600円	ブラック A4/5%原稿 約26,000枚/分
NPG-35トナー (シアン)	0453B001	19,800円	シアン A4/5%原稿 約14,000枚/分
NPG-35トナー (マゼンタ)	0454B001	19,800円	マゼンタ A4/5%原稿 約14,000枚/分
NPG-35トナー (イエロー)	0455B001	19,800円	イエロー A4/5%原稿 約14,000枚/分

■保守サービス〈本体保守サービス〉

お客様に常に良好な状態でiR C3380F-Rをご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

① MG方式 (メンテナンス・ギャランティ)

“安心して快適なコピーづくりを”がメンテナンス・ギャランティ方式の大きな目的です。

感光体 (ドラムユニット) をお貸しし、良質なコピーがとれるように定期的に点検および部品交換を致します。

また、ご要望により、機械調整を行います。感光体 (ドラムユニット) ・部品の交換・調整に必要な費用は、MG料金に含まれます。

MG料金 A方式 合算基本料金 3,000円/月 (税別)

月間コピー枚数	カラーコピーカウンタ	カラープリントカウンタ	ブラックコピーカウンタ
1枚~1,000枚	33円/カウンタ	28円/カウンタ	6.5円/カウンタ
1,001枚~3,000枚	28円/カウンタ	23円/カウンタ	5.5円/カウンタ
3,001枚~	23円/カウンタ	18円/カウンタ	5.5円/カウンタ

Send拡張キット・N1保守料金 月額 3,000円 (税別) Send機能拡張時

※カウンタは1プリント (コピー・プリントアウトなどを含む) 作業ごとに1カウンタ進みます。(両面プリントは2カウンタ進みます。) ※合紙コピー時の合紙はカウンタされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウンタいたします。 ※3カウンタ方式です。感光体、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンタ料金に含まれています。 ※各々のカウンタ料金の合計金額をご請求させていただきます。 ※合計金額が基本料金を下回る場合は、基本料金を請求させていただきます。 ※契約期間は1年間とし、次年度以降1年単位で自動更新させていただきます。6年目以降はMG料金を10%アップします。

●カラーコピーカウンタ フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウンタ ●カラープリントカウンタ ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、BOX保管文書のカラー出力時にカウンタ ●ブラックカウンタ 白黒コピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からの白黒出力時及び、BOX保管文書の白黒出力時にカウンタ

② SG方式 (スポットサービス・ギャランティ)

お客様のご要望により、iR C3380F-R本体の修理・点検・調整をおこなう保守サービス方式です。

iR C3380F-R本体の修理・点検・調整ならびに感光体 (ドラムユニット) 及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。

SG方式をお選びいただくとご契約締結時に感光体 (ドラムユニット) をお買い上げいただきます。

●保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせ下さい。

用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当たりの単価	
普通紙	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円	
	A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊	2.5円	
	B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円	
	B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊	2.0円	
	A3	5552A041	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円	
森林認証用紙	A4	5552A042	6,350円/箱	500枚×5冊	2.5円	
	B4	5552A043	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円	
	B5	5552A044	4,950円/箱	500枚×5冊	2.0円	
	A3	3215B001	8,280円/箱	500枚×3冊	5.5円	
	A4	3215B002	6,900円/箱	500枚×5冊	2.8円	
リサイクルペーパー	B4	3215B003	10,500円/箱	500枚×5冊	4.2円	
	B5	3215B004	5,250円/箱	500枚×5冊	2.1円	
	A3	3092B001	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円	
	A4	3092B002	6,350円/箱	500枚×5冊	2.5円	
	B4	3092B003	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円	
マテリアル	B5	3092B004	4,950円/箱	500枚×5冊	2.0円	
	クリーム	A3	0990V187	7,200円/箱	500枚×3冊	4.8円
		A4	0990V286	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
		B4	0990V296	8,800円/箱	500枚×5冊	3.5円
	ピンク	B5	0990V306	4,500円/箱	500枚×5冊	1.8円
		A3	0990V282	7,200円/箱	500枚×3冊	4.8円
		A4	0990V289	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
	ブルー	B4	0990V298	8,800円/箱	500枚×5冊	3.5円
		B5	0990V315	4,500円/箱	500枚×5冊	1.8円
		A3	0990V284	7,200円/箱	500枚×3冊	4.8円
	グリーン	A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
		B4	0990V305	8,800円/箱	500枚×5冊	3.5円
		B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊	1.8円
	OHP	A3	0990V188	7,200円/箱	500枚×3冊	4.8円
		A4	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
B4		0990V297	8,800円/箱	500枚×5冊	3.5円	
	A4	0990V314	4,500円/箱	500枚×5冊	1.8円	
	A4	VF-1420N (KOKUYO)	4,950円/箱	50枚	99円	

本体及び主なオプションの仕様

■基本仕様/コピー機能

名称	iR C3380F-R
デスクトップ	フルカラー
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600dpi×600dpi
書き込み解像度	960dpi相当×600dpi(主走査×副走査)
階調	256階調
複写原稿	最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)
複写サイズ	305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)*1、A3、B4、A4、A4R、B5、BSR、ASR、郵便はがき*1、郵便往復はがき*1、郵便4面はがき*1、封筒、不定型サイズ(99mm×140mm～320mm×457mm)*1
画像欠け幅	先端:4mm 後端左右:2.5mm

ウォームアップタイム(室温20度)	iR C3380F-R:38秒以下
ファーストコピータイム	モノクロ 5秒 フルカラー 8秒(A4ヨコ、原稿がガラスにセット、モノクロ/白黒モード/カラーはカラーモード選択時、センターレイアウト下段排紙)

連続複写速度	A3 モノクロ 15枚/分 カラー 15枚/分
B4	モノクロ 17枚/分 カラー 17枚/分
A4	モノクロ 33枚/分 カラー 30枚/分
B5	モノクロ 33枚/分 カラー 30枚/分

複写倍率	定型 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25
------	--

給紙方式/給紙容量	カセット 650枚×2+650枚×2(2段カセットベスタル-Y3-R)
(64g/m紙)	手差し 50枚(連続給紙可能)

電源	AC100V/15A 50Hz/60Hz共通
----	------------------------

最大消費電力	1.5kW以下
--------	---------

大きさ	iR C3380F-R:565mm(幅)×760mm(奥行)×913mm(高さ)*2
-----	--

質量	iR C3380F-R:約125kg
----	--------------------

構造占有寸法*	868mm(幅)×760mm(奥行)
---------	--------------------

メモリ容量	RAM 標準:1GB 最大:1.5GB HD 80GB
-------	-----------------------------

付加機能	自動両面複写、自動ノート・オウタテコ回転、予約コピー(10件)、割込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ/自動)、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒、画質選択(文字/写真/地図、印刷写真、印刷画質、文字)、速度調整(自動、マニュアル)、仕上げ(ソフト、グループ)、両面、ページ連写、表紙/合紙/厚紙、製本、OHP中差し、縮小レアウト(2in/1in/8in)、移動、とじ代、秒消し、ジョブ終了通知*3、専有サイズ登録、連続送込、送込画像確認、イメージリクエスト(ネガポジ反転/イメージリバーシブル/鏡像/エリア指定)、画質調整(地色除去/裏写/防止カラー/ランス/色度/相対濃度調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに落ち着いた軽心/ハイライト再現/印刷モノクロ)、シープレース、イメージ合成、ページ印刷部数印刷、スタンプ/日付印刷、ジョブ結合、ボックス保存、コール(3つ前まで)、モードメモ(9個)、お好みキー(シンプリア画面2個/クイック画面10個)など
------	---

*1 手差しレイアウトのみ給紙可能。 *2 DADF含む。 *3 手差し最大限伸ばした状態。

■自動原稿送り装置の仕様(標準装備)

名称	DADF-L1
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ種類	A3、B4、A4、A4R、B5、BSR、A5、A5R、B6
原稿質量	片面原稿:42~128g/m ² 両面原稿:50~128g/m ²
原稿の収容可能枚数	50枚(80g/m ² 、42g/m ² は10枚まで)
原稿交換速度	28枚/分(コピー時 カラー/モノクロ)
電源/最大消費電力	本体より供給約30W
大きさ/質量	565mm(幅)×538mm(奥行)×122mm(高さ)約8.5kg

■2段カセットベスタル-Y3-R

名称	2段カセットベスタル-Y3
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、BSR、A5R
給紙段数/給紙容量	650枚(64g/m ²)×2段
電源/最大消費電力	本体より供給約20W
大きさ/質量	565mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)約23kg
本体接続時の占有寸法*	868mm(幅)×760mm(奥行)

*1 手差しレイアウト最大限伸ばした状態

■LIPS LXプリンタ機能の仕様(標準装備)

名称	LIPS LXプリンタ&スキャナキット-Q2
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様準ずる。ただし不定型サイズは99mm×140mm～320mm×630mmまで*1
連続プリント速度	コピー仕様準ずる
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi*2、600dpi×600dpi プリント 960dpi相当×1200dpi(半速)、960dpi相当×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP(LPD、Port9100-WSD、IPP、IPPS、SMB、FTP)、IPX/SPX(NDS-Bindery)、AppleTalk(PAP)
対応OS	Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®/Windows®7、Mac OS X(10.2.8以降)
内蔵フォント	なし
エミュレーション	標準:BMLinkS
インターフェース	USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	全周5mm(印字領域は305mm×620mm) プリントサイズにエンジン欠け幅を指定可能

*1 長尺プリントはサービス担当による設定が必要。 *2 テキストラインのみ。

■LIPS Vプリンタ機能の仕様(オプション)

名称	LIPS V拡張キット-Q2
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様準ずる。ただし不定型サイズは99mm×140mm～320mm×630mmまで*1
連続プリント速度	コピー仕様準ずる
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi*2、600dpi×600dpi プリント 960dpi相当×1200dpi(半速)、960dpi相当×600dpi
ページ記述言語	LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II)*1
対応プロトコル	TCP/IP(LPD、Port9100-WSD、IPP、IPPS、SMB、FTP)、IPX/SPX(NDS-Bindery)、AppleTalk(PAP)
対応OS	Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®/Windows®7、Mac OS X(10.2.8以降)
内蔵フォント	和文 平成前期用3種V、平成角ゴシック体V、丸ゴシック体 欧文 Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全書体13セット その他 パーゴード(Intel®)、CDEE9、NW7、JAN、星屋(ハード、OCRソフト)
エミュレーション	ESC/P、P201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL2、BMLinkS
インターフェース	USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	全周5mm(印字領域は305mm×620mm) プリントサイズにエンジン欠け幅を指定可能

*1 LIPS V-L1(別売)利用時、長尺プリントはサービス担当による設定が必要。 *2 LIPS V-L1(別売)利用時、テキストラインのみ。

■Pullスキャン機能の仕様(標準装備)

名称	LIPS LXプリンタ&スキャナキット-Q2
形式	ガラススキャナ
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi(75~600dpiで1dp単位の設定可能)
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー/モノクロとも44枚/分
インターフェース	100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®2000/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®/Windows®7
ドライバ	TWIN準拠
表示解像度	最低640×480dpi以上、推奨800×600dpi以上
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー/モノクロ(2値)、グレースケール

■スーパーG3FAX機能の仕様(標準装備)

名称	スーパーG3 FAXボード-W2(1回線ボード)
適用回線*	一般加入電話回線、PSTN X1、ファクシミリ通信網
走査線密度	標準モード: 8dot/mm × 3.85ライン/mm ファインモード: 8dot/mm × 7.7ライン/mm スーパーファインモード: 8dot/mm × 15.4ライン/mm ウルトラファインモード: 16dot/mm × 15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3: 33.6kbps G3: 14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間	約2.6秒(4/4自社原稿 標準モード ECM(JBIG)送信時)
ファクスドライバ	インターフェース USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) 対応プロトコル TCP/IP(LPD、Port9100-SMB)、IPX/SPX(NDS-Bindery) 対応OS Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista®/Windows®7、Mac OS X(10.2.8以降)

備考 ワンタッチスタート200件*、宛先表:100件*、再送信:最大250宛先、送信予約:最大64ヶ所、送信機能:自動送信、手動送信、メモ送信、ダイヤル送信、回線指定、発信元記録、発信元記録(50件)、ジョブ終了通知*、FAX番号登録入力、Fコード、パスワード、受信機能:受信待ち、再送記録、キャンセル待ち、再送記録、2in1記録、TEL/FAX切替機能、手動受信、オフライン受信、静電防止設定など

*1 VoIP(Voice over IP)機能において、データ出力小容量で送信されます。出力小容量のFAX送信時には、詳細情報(メール通知)を付さない。 *2 フォントが指定されたサイズで印刷できない場合は、指定されたサイズの先頭文字のみを印刷します。 *3 オプション。

■Pushスキャン機能の仕様(オプション)

名称	Send拡張キット-N1
形式	ガラススキャナ
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	200×400dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー/モノクロとも44枚/分(DADF利用時)
インターフェース	100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	SMB/TCP/IP、FTP、TCP/IP、SMTP/TCP/IP**1、NCP(IPX)、WebDAV*
対応OS	Windows®XP/2000/Professional(SP4以降)/2003/Server(SP4以降)/Server 2008(SP1以降)/Server 2008/Windows Vista®/Windows®7、Samba 2.2.8.0/Mac OS 10.4.X、Redhat Linux 9.0

出力フォーマット シングルページ TIFF(MMR)/JPEG/PDF マルチページ TIFF(MMR)/PDF

画像モード 文字、文字/写真、写真

付加機能 高圧PDF生成機能、アクリンPDF生成機能

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。 *2 暗号化(SSL)通信に対応しています。

■インターネットFAX送信、イントラネットFAX送信受信機能(オプション)

名称	Send拡張キット-N1
通信プロトコル	インターネット FAX SMTP**1(送信)/POP**2(受信) イントラネット FAX SMTP**1(受信)
通信モード	Simpleモード、Fullモード(TU-T.37及びV-NET FAX準拠、カラー対応)
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4(A3、B4は相手先設定により可能)
解像度	モノクロ 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*3、300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3 カラー 100×100dpi*3、200×200dpi*3、300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3

対応メールアドレス Microsoft Exchange Server 2000(SP3)、Windows® Server 2003(SMTP Service)、Sendmail 8.12.8、Lotus Domino R6.5

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。 *2 POP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。 *3 相手先設定(受信機能の能力設定)により可能。

●価格は2012年1月現在のものです。●記載の取付料は標準的な取付に関する参考価格です。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。