

Canon

 **Color
imageRUNNER**

 **imageRUNNER**

〈Self Output System〉



FOR SELF OPERATION

セルフアウトプットを、もっと便利に、快適に。
 出カシーンが広がれば、ビジネスの可能性も広がります。

多彩なビジネスの

こんな設置場所で





店舗で

- ・コンビニエンスストア
- ・スーパーマーケット ・小売店





教育施設で

- ・図書館 ・学校
- ・研究施設





商業施設で

- ・ビジネスホテル ・インターネットカフェ
- ・デジタルサービスセンター





オフィスで


- ・テナントビル ・レンタルオフィス
- ・一般企業





公共施設で

- ・駅 ・公民館
- ・情報センター




お店で、学校で、オフィスで、さまざまなシーンで、手軽な出力サービスを提供するキヤノンのセルフアウトプットシステム。フルカラー対応の Color imageRUNNERをベースにした、簡単にカラーコピーができる《イーजीモード》と、プリントもできる多機能な《マルチモード》の2タイプに加え、imageRUNNERをベースにしたベーシックな白黒タイプもご用意しました。業態や設置場所、客層などに合わせて選べる幅広いラインアップで、より便利に、快適に、効果的なセルフアウトプットサービスを実現します。

こんなニーズに



迷わず簡単に
コピーする。

E



お店の人は、課金せずに
コピーを取る。

E
M



写真をカラーで
コピーする。

E
M



紙詰まりやトナー交換を
簡単にする。

E
M



コピーデータの
残存や漏えいを抑止する。

IR
E
M



パソコンの文書を
プリントアウトする。

M



大量の書類を
スピーディーにコピーする。

M
IR



資料をまとめて
コピーして製本する。

M
IR



資料を両面コピーする。

M
IR

このモード

Color imageRUNNER

Self Output System
EASY MODE COPY ▶P4

- カラー/モノクロコピー
- 片面コピー
- 簡単操作
- イージーメンテナンス

iR C3580
セルフアウトプットシステム
〈イージーモード〉

※写真はiR C3580に、オプションの「2段カセットベディスタル・Y3」を装着したものです。

Self Output System
MULTI MODE COPY&PRINT ▶P5

- カラー/モノクロコピー
- プリント出力
- 両面印刷
- DADF利用
- フィニッシャー利用

iR C3580
セルフアウトプットシステム
〈マルチモード〉

※写真はiR C3580に、オプションの「DADF-L1」、「2段カセットベディスタル・Y3」、「フィニッシャー・Z1」を装着したものです。

imageRUNNER

Self Output System
MULTI MODE COPY&PRINT ▶P7

- モノクロコピー
- モノクロプリント出力
- 両面コピー
- DADF利用
- フィニッシャー利用

iR 3245
セルフアウトプットシステム
〈マルチモード〉

※写真はiR 3245に、オプションの「DADF-U1」「2段カセットベディスタル・Y3」を装着したものです。

多彩なニーズにフルカラーで応える、 Color imageRUNNERをベースにした2つのシステム。

Self Output System

EASY MODE COPY

美しいカラーコピーサービスを、
簡単操作で提供する《イージーモード》。

▶ P4



◆ iR C3580セルフアウトプットシステム《イージーモード》

- 基本構成システム**
- Color imageRUNNER本体
 - iR C3580セルフ用圧板取付けキット・A1
 - CiR課金装置接続キット・A1
 - コインマネージャーCCM-10

iR C3580

- 連続複写速度 (A4ヨコ)
フルカラー30枚/分、モノクロ35枚/分
 - ファーストコピータイム*
フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒
 - 本体サイズ (幅×奥行×高さ)
565mm×760mm×791mm
- システム標準価格 (税別)
1,825,000円

iR C3080

- 連続複写速度 (A4ヨコ)
フルカラー28枚/分、モノクロ30枚/分
 - ファーストコピータイム*
フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒
- システム標準価格 (税別)
1,675,000円

※写真はiR C3580に、オプションの「2段カセットベディスタル・Y3」を装着したものです。

*A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。

Self Output System

MULTI MODE COPY & PRINT

幅広い出力シーンを見据え、
プリンタ機能をプラスした《マルチモード》。

▶ P5



◆ iR C3580セルフアウトプットシステム《マルチモード》

- 基本構成システム**
- Color imageRUNNER本体
 - CiR課金装置接続キット・A1
 - コインマネージャーCCM-10

iR C3580

- 連続複写速度 (A4ヨコ) / プリント速度 (A4ヨコ)
フルカラー30枚/分、モノクロ35枚/分
 - ファーストコピータイム*
フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒
 - 本体サイズ (幅×奥行×高さ)
565mm×760mm×791mm
- システム標準価格 (税別)
1,825,000円～

iR C3080

- 連続複写速度 (A4ヨコ) / プリント速度 (A4ヨコ)
フルカラー28枚/分、モノクロ30枚/分
 - ファーストコピータイム*
フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒
- システム標準価格 (税別)
1,675,000円～

※写真はiR C3580に、オプションの「DADF-L1」「2段カセットベディスタル・Y3」、「フィニッシャー・Z1」を装着したものです。

*A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。

上記セルフアウトプットシステムの基本構成にはCiR課金装置接続キット・A1が必要です。また、原稿台カバー使用時に、原稿台をフラットにして紙折れを抑制するセルフ用圧板取付けキット・A1をご用意しました。

- CiR課金装置接続キット・A1
(シリアルキー9pin、取付板金、取扱説明書)
- iR C3580セルフ用圧板取付けキット・A1
(原稿台ガラス、サイズ指標ラベル隠し)

【対応表】

※セルフ用圧板取付けキット・A1は、原稿台カバーを利用する場合のみ必要です。

モード	機種	商品構成	
		CiR課金装置接続キット・A1	iR C3580セルフ用圧板取付けキット・A1
イージーモード ※DADFフィニッシャーには未対応です。	原稿台カバー 使用時	iR C3580/C3080	○
マルチモード	原稿台カバー 使用時	iR C3580/C3080	○
	DADF・フィニッシャー 使用時	iR C3580/C3080	—

Self Output System

EASY MODE

COPY

カラーコピーニーズに 手軽に応える簡単システム

■ コピーの流れ



■ 直感的で分かりやすい操作性

〈イージーモード〉は、簡単操作で使いやすいセルフコピー専用システムです。サービスを利用するお客様は液晶モニターの手順に沿って操作するだけ。コイン投入からカラー／モノクロ／写真の選択、用紙サイズや部数の指定まで、分かりやすくご案内します。また、原稿台が全面フラットに使用できるため、地図など大きなサイズも原稿を折らずにスムーズにコピーできます。

■ 基本性能をしっかり押さえたコピー機能

拡大／縮小コピー

「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など7種類の「変倍」機能を搭載。お客様の目的に合わせた拡大／縮小コピーを簡単に取ることができます。

豊富なカラー選択

原稿がカラーかモノクロかを自動判別する「自動カラー選択」ができます。モノクロ、フルカラーの選択も自由です。さらに、イエロー・マゼンタ・シアン・レッド・グリーン・ブルーの6色から1色を選んでコピーする「単色カラー」ができます。また、カラーとモノクロ別、さらにサイズ別の料金設定が可能。手間なく効率的な課金を実現します。

高速・高画質

9600dpi相当×600dpiの高解像度コピーで、文字も写真も鮮明に再現。さらにモノクロコピーと同じ感覚で取れる高速カラーコピーを実現しました。大量のカラーコピーでも、美しくスピーディーに取れます。

■ 出力サービスを支援する便利な機能・性能

原稿取り忘れブザー機能

お客様が原稿を取り忘れた場合に、ブザーでお知らせします。原稿紛失などのトラブルを未然に抑止する機能です。

売上カウンタの確認

売上の集計に便利なカウンタ確認画面を設置しました。機械本体カバーを開けることなくモニターからカウンタ確認が可能です。

省スペース設計

設置のしやすさを考慮したコンパクトボディを採用。専有面積が少ないため、売り場スペースを邪魔することなくサービスが開始できます。

管理者モード

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることが可能になります。スタッフのコピー使用時やメンテナンス時に便利な機能です。



■ 分かりやすく簡単なメンテナンス

紙詰まりパネル表示

万一紙詰まりが起こった場合は発生箇所や処理手順を液晶タッチパネルに表示。対処方法を分かりやすく示します。さらに実際の処理も、機械の奥に手を入れることなく、サイドからスムーズにアクセスできます。



■ 紙づまり



■ サイドアクセス

簡単トナー交換

用紙補給やトナー交換のタイミングは点滅ランプでお知らせします。各色トナーボトルは完全なセットオン方式なので、交換作業も簡単。手を汚すことなくスピーディーに行えます。



■ トナー交換

サービス停止画面

トナー切れや故障などのトラブルでサービスができない場合は、停止中の画面を表示。サービス停止のサインを明確化することで、お客様のストレスやお店の手間を軽減します。



■ サービス停止

■ 情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮

HDDデータ上書消去キット

オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピーしたときに本体に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが可能。書類データの流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報をしっかりと守ります。

Self Output System

MULTI MODE

COPY
&
PRINT

カラーコピー&プリントで サービス広がる多機能システム


《マルチモード》は、セルフコピーの機能に、プリンターの機能をプラスした多機能システム。お客様の幅広いニーズに的確にお応えできます。またフィニッシャー、DADF（自動原稿送り装置）を拡張することで、より高度なペーパーハンドリングを実現。セルフアウトプットの可能性を大きく広げます。

PRINT 多様なアウトプットシーンに応えるプリンター機能

■ パソコンと接続して、安心して快適なプリントサービスを実現*

パソコンと接続して、快適なプリントアウトを実現するサービスです。プリント機能の使用には、まずお客様がパスワードを設定。プリントアウトする際に、パスワード認証を行ってから出力を開始します。これにより、データが他人に見られたり、出力された文書がそのまま放置されるというトラブルが抑止でき、安全で安心なセルフプリントが実現します。 *プリンター機能はオプションです。

■ プrintの流れ



■ アウトプットサービスの幅を広げるプリンター機能

マルチPDL対応

Windows®はもちろん、MacOSにも対応。ページ記述言語（PDL）は、キヤノン独自の「LIPS LX」、「LIPS V」をはじめ、「互換PS」*などから幅広く選択できます。さまざまなパソコンにフィットして、快適なプリンティング環境を実現します。

*Macintoshからの出力には未対応

カラー/モノクロ自動切替

カラーとモノクロを自動で判別してプリントアウトするカラー/モノクロ自動切替を搭載。課金もそれぞれ別々に設定できます。

■ リアルで美しい画像品質を実現

高解像度画像処理「ERS」

1200dpi×1200dpiの高解像度フルカラーデータの画像処理を可能にする「ERS」（Effective Resolution System）を搭載。線の太さや間隔を均一に美しく再現します。600dpiでの出力と比較して小さな文字のプロポーションを美しく保ち、読みやすいドキュメントの出力が可能になります。

◎プリンター機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/color-ir）をご参照ください。

■ マルチPDL対応




■ 600dpi ■ 1200dpi

COPY 高度な基本性能に使いやすさをプラスしたコピー機能

■ 豊富なコピー機能でさまざまな用途に対応

■ コピーの流れ



■ 拡大／縮小コピー

「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など7種類の「変倍」機能を搭載しています。お客様の目的に合わせた拡大／縮小コピーが可能です。

■ 大量コピーに応える高性能エンジン搭載

■ カラー／モノクロ高速連続コピー

カラー／モノクロともに35枚*/分 (A4ヨコ) の連続コピー速度を実現。たとえば、カラーとモノクロが混在した原稿でも、スピーディーにコピーできます。

*IR C3580の場合

◎コピー機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ (canon.jp/color-ir) をご参照ください。

■ 豊富なカラー選択

原稿がカラーかモノクロかを自動判別する「自動カラー選択」ができます。モノクロ、フルカラーの選択も自由です。さらに、イエロー・マゼンタ・シアン・レッド・グリーン・ブルーの6色から1色を選んでコピーする「単色カラー」ができます。

■ 文字も写真もくっきり、カラーが美しい高画質

■ 9600dpi相当×600dpiの高解像度

9600dpi相当×600dpiの高解像度コピーで、文字も写真も鮮明に再現。またテカリを抑えた自然画質で、ハイクオリティなカラーコピーを実現します。



PAPER HANDLING 手間やムダを省き、作業効率を向上させるペーパーハンドリング

■ 多彩な印刷機能で効率的に出力

■ 両面印刷

原稿のセットから出力までの時間を短縮できるスタックレス方式の採用により、スピーディーな両面印刷を実現。プリントやコピーの枚数を半減し、書類のスリム化をお客様にご提案できると共に、用紙コストの低減でお店にも貢献します。



■ 両面印刷設定

■ 4in1/2in1プリント

1枚の用紙に2面割り付けができる2in1プリント、4面割り付けコピーができる4in1プリントが可能。この機能を使えば、大量の書類もコピーの枚数を減らしスピーディーに出力できます。

■ 大量コピーをハイスピードで実現するDADF

■ 高速フロースキャンDADF

カラー／モノクロともにコピー時に毎分28枚 (A4) の高速読み取り機能を実現したDADFをオプションでご用意。フロースキャン (流し読み) を採用すると共に、読み取り部にはゴミ検知機能を搭載しています。



■ フロースキャンDADF

■ 資料の仕上げまでを実現するフィニッシャー

オプションのフィニッシャーを使えば、コピーを部数ごとにまとめて出力する「自動ソート」機能をはじめ、仕分けやステイプルなどの作業が自動で行えます。

■ ソート

コピーを部単位で出力。大量の書類を出力する場合でも、コピー後に仕分けをする必要がなくなります。

■ フィニッシング機能



■ グループ

原稿ごとにグルーピングして出力。単ページの資料をまとめてコピーする場合に便利な機能です。



■ ステイプルソート

コピーを部単位で出力。コーナーとじ、2か所とじ、中とじといったステイプルが可能。会議などの資料作成などに便利です。



◎オプションについての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ (canon.jp/color-ir) をご参照ください。

SUPPORT & SECURITY 安全・安心機能の充実で、出力サービスを強力に支援

■ 用途に合わせた効率的な料金設定が可能

■ 料金設定

カラーとモノクロ別、さらにサイズ別に料金設定をすることが可能です。用途に合わせて、効率的な課金を実現します。

■ 情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮

■ HDDデータ上書消去キット

オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピーしたときに本体内に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが可能。書類データの流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報を守ります。

■ サービスをスムーズに支援する機能を搭載

■ 管理者モード

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることが可能になります。スタッフの使用時や紙詰まりなどのトラブルやメンテナンス時に便利な機能です。

■ 売上カウンタの確認/プリント/クリア機能

設定を管理者モードに切り替えることで、液晶モニター上から、売上カウンタの確認やプリントアウト、クリア等のオペレーションが簡単にできます。

■ 管理者のアクセス設定

ミスオペレーションによるトラブルを抑えるため、応用モードを無効にする設定ができます。ACS (自動カラー選択) は、許可/不許可の設定が可能です。

充実の基本機能を搭載した、imageRUNNERベースのモノクロ用セルフアウトプットシステム。

Self Output System

MULTI MODE

COPY
&
PRINT

すばやく美しい白黒コピー&プリントを実現する、セルフアウトプットのベーシックタイプ。



※写真はiR 3245にオプションの「DADF-U1」「2段カセットベディスタル・Y3」を装着したものです。
※別途接続キットが必要な場合があります。

◆ iR3245セルフアウトプットシステム《マルチモード》

基本構成システム ●imageRUNNER本体 ●CiR課金装置接続キット・A1
●コインマネージャー-CCM-10

iR 3245

- 連続複写速度 (A4ヨコ): 45枚・分
- 連続プリント速度 (A4ヨコ): 45枚・分
- ファーストコピータイム*: 3.9秒
- 本体サイズ (幅×奥行×高さ): 565×700×761

システム標準価格 (税別)
1,685,000円~

iR 3235

- 連続複写速度 (A4ヨコ): 35枚・分
- 連続プリント速度 (A4ヨコ): 35枚・分
- ファーストコピータイム*: 3.9秒
- 本体サイズ (幅×奥行×高さ): 565×700×761

システム標準価格 (税別)
1,535,000円~

iR 3225

- 連続複写速度 (A4ヨコ): 25枚・分
- 連続プリント速度 (A4ヨコ): 25枚・分
- ファーストコピータイム*: 4.9秒
- 本体サイズ (幅×奥行×高さ): 565×700×761


システム標準価格 (税別)
1,285,000円~

*A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。


COPY 高度な基本性能に使いやすさをプラスしたコピー機能

■ 操作の流れ

コピー専用モード (プリント課金は不可)



マルチモード (コピー&プリント課金)



拡大/縮小コピー

「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など7種類の「変倍」機能を搭載しています。お客様の目的に合わせた拡大/縮小コピーが可能です。

ページ連写

書籍などをコピーする際に、左右の2ページを別々の用紙にコピーすることができます。ファイリングする際などに便利な機能です。



■ ページ連写

両面コピー

自動両面機構も装備しています。使用する用紙の枚数を半減し、スリムに仕上げられる両面コピーが行えます。

縮小レイアウト

複数の原稿を縮小して一枚の用紙にレイアウトできます。レイアウトは2in1、4in1、8in1から選択可能です。




■ 縮小レイアウト

◎コピー機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ(canon.jp/imagerunner)をご参照ください。

PRINT パソコンと接続して安心して快適なプリントサービスを実現

■ 操作の流れ



セキュアプリント

プリント機能の使用には、まずお客様がパスワードを設定。本体で自分のジョブを選択し、パスワード認証を行ってから出力を開始します。これにより、データが他人に見えたり、出力された文章がそのまま放置されるというトラブルが抑止でき、安全で安心なセルフプリントを実現します。

*プリンター機能はオプションです。

マルチPDL対応

Windows®はもちろん、MacOSにも対応。ページ記述言語 (PDL) は、キヤノン独自の「LIPS LX」、「LIPS V」から選択できます。さまざまなパソコンにフィットして、快適なプリンティング環境を実現します。

◎プリンター機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ(canon.jp/imagerunner)をご参照ください。

PAPER HANDLING 手間やムダを省き、作業効率を向上

■ 大量コピーをハイスピードで実現するDADF

DADF

毎分51枚の読み取り速度と100枚の原稿を積載できるDADF (自動原稿送り装置) で大量原稿のコピーも高速に実現します。

*DADFはオプションです。



■ フロースキャンDADF

■ 資料の仕上げまでを実現するフィニッシャー

ソート

コピーを部単位で出力。大量の書類を出力する場合でも、コピー後に仕分けをする必要がなくなります。

グループ

原稿ごとにグルーピングして出力。単ページの資料をまとめてコピーする場合に便利な機能です。

*フィニッシャーはオプションです。

ステイブルソート

コピーを部単位で出力。コーナーとじ、2カ所とじ*、中とじといったステイブルが可能。会議などの資料作成などに便利です。

*フィニッシャー・S1では中とじはできません。
*DADF、フィニッシャーはオプションです。

◎オプションについての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ(canon.jp/imagerunner)をご参照ください。

SUPPORT & SECURITY 安全・安心機能の充実

■ 用途に合わせた効率的な料金設定が可能

料金設定

サイズ別に料金設定をすることが可能です。用途に合わせて、効率的な課金を実現します。

■ 情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮

HDDデータ上書消去キット

オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピーしたときに本体内に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが可能。書類データの流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報をしっかりと守ります。

■ サービスをスムーズに支援する機能を搭載

管理者モード

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることが可能になります。スタッフの使用時や紙詰まりなどのトラブルやメンテナンス時に便利な機能です。

売上カウンタの確認/プリント/クリア機能

設定を管理者モードに切り替えることで、液晶モニター上から、売上カウンタの確認やプリントアウト、クリア等のオペレーションが簡単にできます。

管理者のアクセス設定

ミスオペレーションによるトラブルを抑止するため、応用モードを無効にする設定ができます。

快適なセルフアウトプット環境を提供する多機能コインマネージャーCCM-10

フルカラー対応機、モノクロ専用機のどちらにも対応。フルカラー対応機の場合は、色別/サイズ別の課金も可能です。
万一のトラブル発生時に故障内容を表示する「自己診断機能」も搭載しています。

お客様のニーズを見据えた、使いやすい課金システム。

分かりやすい操作と表示

料金表

同梱の料金シールを使用し、価格を表示します。

投入金額表示 (4桁)

投入された金額を表示します。利用した分の料金は減算され、利用可能な金額を表示します。

10円つり銭切れ表示

10円硬貨のつり銭が不足すると点灯します。50円、100円、500円硬貨は使用できなくなります。

100円つり銭切れ表示

100円硬貨のつり銭が不足すると点灯します。500円硬貨は使用できなくなります。

千円札受入中止表示

つり銭が不足している際に点灯します。点灯中、千円札は使用できません。

おつり返却ボタン

残金がある場合、ならびにコイン詰まりの際に使用します。

コイン投入口

10円、50円、100円、500円硬貨の投入口です。

領収書発行ボタン

青点滅時は発行可能、“×”表示時はロール紙切れを表します。

盗難防止用フック

ワイヤを通し、コインマネージャーの盗難を防止できます(ワイヤは含まれません)。

千円札投入口

前カバークー

ロール紙交換アクセスキー

領収書発行口



■ 操作パネル

モード切換キー

“●”側にするとお客様用の有料コピーになります。
“■”側にする与管理用(無料コピー)となり、コピーしたカウントが金額表示部に表示されます。



■ コインマネージャー外観

領収書もすばやく自動発行*1


領収書の発行にも対応します。領収書が必要な際には、コピー終了後(残金がある場合は返却ボタンを押した後)、領収書発行ボタンを点滅中(10秒間)に押せば自動的に発行。お客様をお待たせすることも、スタッフが対応の手間をとられることもありません。



領収書印字内容の設定も可能

同梱のアプリケーションを利用すれば、ロゴの挿入やメッセージ表示などの領収書フォーマットの各種設定も可能*2。オリジナル領収書が発行できます。

■ 領収書印字サンプル



領収書用紙にも幅広く対応

領収書には汎用紙が利用可能(ロール紙幅58mm、ロール紙直径80mm以下)。ロール紙交換もスムーズです。






千円札の使用にも対応*3



硬貨だけでなく千円札も投入できるシステムにすれば、いちだんと便利なセルフアウトプットサービスに。硬貨が足りない際に両替していただく面倒をなくすとともに、両替に伴う店頭の手間も解消します。

*1 CCM-10 領収書発行キットが必要です。*2 Windows®のみ/USB接続。*3 CCM-10 千円札対応キットが必要です。

業態やお客様のニーズにあわせてお選びください。4つのCCM-10バリエーション

			
CCM-10 千円札対応キット/領収書対応キット システム標準価格(税別) 400,000円	CCM-10 領収書対応キット システム標準価格(税別) 330,000円	CCM-10 千円札対応キット システム標準価格(税別) 310,000円	CCM-10 システム標準価格(税別) 240,000円

CiR課金装置接続キット・A1	7,000円 (税別)
CCM-3接続キットType A	10,000円 (税別)
保守料金	1,500円/月 (税別)

● コインマネージャーCCM-10の仕様


型名	CCM-10	
使用貨幣	10、50、100、新旧500円硬貨、1000円紙幣(千円札対応キット接続時)	
金額表示	7セグメントLED 4桁表示(赤)	
コピー料金設定	カラー/サイズ別料金対応機種…16価格 単一料金対応機種…1価格	
販売価格設定範囲	10円から1,990円(10円単位)	
最大投入金額	標準:8,900円 千円札対応キット接続時:9,900円	
	10円硬貨最大投入金額/枚数	400円/40枚
	50円硬貨最大投入金額/枚数	1,500円/30枚
	100円硬貨最大投入金額/枚数	3,000円/30枚
	500円硬貨最大投入金額/枚数	4,000円/ 8枚
	千円紙幣最大投入金額/枚	1,000円/ 1枚
つり銭機能	有	
つり銭収納量/つり銭検知	自動補給(コイン投入)、手動補給兼用/つり銭検知枚数	
	10円硬貨	約90枚/15枚±3枚以下になると10円つり銭切れランプ点灯
	50円硬貨	約78枚/13枚±3枚
	100円硬貨	約77枚/13枚±3枚以下になると100円つり銭切れランプ点灯
	500円硬貨	約68枚/15枚±3枚
SUBチューブ	手動補給専用/つり銭検知枚数	
つり銭収納量/つり銭検知(初期値10円硬貨)	10円硬貨使用時	約100枚/15枚±3枚
	100円硬貨使用時	約88枚/13枚±3枚
切換えキー	有(●/■の切換え)	
コピー枚数/バックアップ機能	有	
使用電源	AC100V(±10%、-15%) 50/60Hz	
消費電力	約50W	
使用温度範囲	0℃~40℃	
使用湿度範囲	30%~90%RH(但し結露無きこと)	
大きさ	本体:200mm(幅)×210mm(奥行)×800mm(高さ) 取付脚:200mm(幅)×320mm(奥行)	
質量	約16kg	
同梱品	取扱説明書1冊、設置手順書1部、専用脚、脚取付けビス4個、ドアキー2個、切換えキー2個、ケーブルクランプ2個	

● 接続可能機種


S3500	色別サイズ別課金が可能(接続キット不要)
iR C3580/C3380/C3080/C2880 imagePRESS C1	色別サイズ別課金が可能 (CiR課金装置接続キット・A1が必要)
iR 3245/3235/3225	サイズ別課金が可能(CiR課金装置接続キット・A1が必要)

※上記以外のカラー機には接続不可となります。
※モノクロ機に関しては、別途接続キットが必要な場合があります。

■ 占有スペース(正面図)



■ 占有スペース(上面図)



※写真はコインマネージャーCCM-10(千円札対応キット/領収書対応キット)を、S3500に装着した例です。

プリペイドマネージャー PM-2

コインマネージャーのほか、プリペイドカードによる課金装置もご用意。

プリペイドカードを使用しての課金システムを実現します。本体に直接セットが可能で、フルカラー対応機の場合はカラー/モノクロ、サイズ別に料金設定ができるほか、減算は1度数単位から設定が可能。カード発行はワンタッチで行え、1から999,999までの度数設定ができます。また、残高を繰り越して新たなカードを発行することもできます。




※本体への取付けには、別途、機種ごとの専用取付台(有償)が必要です。

POP 多彩なサポートツールが、サービスを効果的にアピールします。




カラーイメージランナー
〈マルチモード〉店頭ツール



カラーイメージランナー〈マルチモード〉店頭ツール一覧

販促物名	物品コード	出品単位	価格(税別)	大きさ(W×H) cm	備考
のぼり	00302446	1	7,500円	布45.0×180.0 ポール60.0×MAX300.0	店外用
看板	00302642	1	25,000円	45.0×133.0	看板用プレートと フレーム
ウインドステッカー	00302654	1	3,000円	25.0×25.0	内貼り(白地)
シーリング	00302666	1	3,400円	54.5×42.0	天井吊り
価格POP	00302458	1	2,800円	29.7×21.0	ミツ折で自立

カラーイメージランナー
〈イージーモード〉店頭ツール



カラーイメージランナー〈イージーモード〉店頭ツール一覧

販促物名	物品コード	出品単位	価格(税別)	大きさ(W×H)cm	備考
のぼり(青)	00030158	1	7,500円	布45.0×180.0 ポール60.0×MAX300.0	店外用
のぼり(白)	00030249	1			
看板	00030225	1	5,700円	45.0×133.0	看板用プレート
	00095706	1			看板用フレーム
ウインドステッカー	00030172	1	870円	25.0×25.0	内貼り(白地)
シーリング	00030196	1	2,640円	54.5×42.0	天井吊り
POP価格ボード	00030201	1	6,600円	59.7×30.5	

Self Document Station S3500



ファクスやネットワークプリントにも対応する高機能システム。

S3500は、A4フルカラー30枚/分、白黒35枚/分という、セルフニーズにふさわしい高速コピーはもとより、プリント、ファクス、データ送受信*にも対応。充実のマルチ機能でお客様のさまざまなニーズに的確に応え、サービスの幅を広げます。FAXやデータ送受信のご利用はすべて課金徴収方式を採用しますので、徴収漏れは発生せず、レジ作業も不要です。

- 本体サイズ(幅×奥行×高さ):586mm×783mm×870mm
- システム価格(税別):1,720,000円～

*写真はS3500にオプションの「2段カセットベディスタル×Y3」を装着、コインマネージャーCCM-10に「CCM-10千円札対応キット」「CCM-10領収書発行キット」を装着したものです。



詳しくは、こちらをご覧ください。 canon.jp/self-mf

〈使用上のご注意〉 ●自動原稿送り装置は、原稿を傷めることがあります。 ●カラー・モノクロの判別が間違った場合、動作したモードで課金されますので、デフォルトではモノクロモードとなっています。プリントの自動カラーの解除はできません。 ●両面出力の動作中に紙づまりが発生した場合、裏面がコピーされていない滞留紙分も課金されます。両面出力の解除はできません。 ●フィニッシャーの動作中に紙づまりが発生した場合、仕上げを指示していた場合は、出力した分全てミスコピーとなる場合があります。(出力終了分は課金されています。)

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2009年7月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Macは米国アップル社の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNERはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合致です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ① 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ② 受取用の郵便手紙・郵便ハガキ。
- ③ 政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となる書籍・音楽・絵画・写真・映画・録音・録音・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン カラーイメージランナー ホームページ
canon.jp/color-ir
キヤノン イメージランナーホームページ
canon.jp/imagerunner

キヤノンお客様相談センター
カラー複合機 (Color iR) **050-555-90051**
モノクロ複合機 (iR) **050-555-90052**
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日) 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1287(カラー複合機) 043-211-9626(モノクロ複合機)をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

OFFICIAL SPONSOR

2009年7月現在