

Canon

HD ポータブルズームレンズ

eHDxs

HJ22e×7.6B

- HDTV対応高性能ポータブルズームレンズ
- 報道から制作まで幅広い用途に適した高い光学性能を実現
- キヤノン独自開発の高性能・小型エンコーダーを搭載

「大自然に生きる力を映し撮る」

報道・制作用途に最適な高性能ポータブルHDズームレンズ



HDxs

● e-HDxs

従来より評価されてきたHDxsシリーズを継承しながら、環境対応設計・新デジタルドライブ搭載という新コンセプトを実現しました。

● エンコーダー搭載によるデジタル制御

キヤノン独自開発による高性能・小型エンコーダー搭載により、従来にはない高精度な制御が可能になりました。また、エンコーダーデータ、シリアルデータ、アナログデータの3種信号の出力系統を標準装備したことにより、バーチャルシステムへの対応が容易になります。

■ スペック


- ・焦点距離はワイド側7.6mmからの22倍
- ・至近距離0.85m
- ・新エルゴノミクスデザインによるホールド感の向上

■ 全長・質量

- ・全長：221.4mm
- ・質量：1.83kg (IRSEタイプ)



■ HJ22e×7.6B



■ 「Digital Drive」の主な機能

〈機能1〉(シャトルショット)
任意のズームポジションを記憶でき、SWを押すだけで最高速度でそのポジションにズームし、SWを離すと元のズームポジションに戻ります。
〈機能2〉(スピードプリセット)
あらかじめ記憶させたズームスピードを、SWを押すだけで何度でも再現することができます。
〈機能3〉(フレーミングプリセット)
従来のズーム位置の記憶だけでなく、新たにフォーカス位置も記憶・再現が可能になりました (IASE/WASEタイプ)。また、設定により2箇所のプリセットが可能。

● 新たに追加された機能 表示ディスプレイと十字キーの採用

デジタル機能を使いこなせるように放送用レンズとしては初めて液晶表示部と十字操作キーを設けました。これにより、各種設定がしやすくなっただけでなく、ズームスピードの記憶の微調整などの機能が実現できました。
9人までの個人情報の記録
ズームカーブ、シーソーSWの押し込み量による動作具合、各操作スイッチ部の配列といったカメラマン各人の設定を最大9箇所記憶させる事ができます。



■ 仕様


レンズタイプ	HJ22e×7.6B IRSE/IASE	
カメラモード	16 : 9	
	1×時	2×時
有効画面寸法	9.6×5.4mm対角11mm	9.6×5.4mm対角11mm
ズーム比	22×	22×
焦点距離	7.6~168mm	15.2~336mm
画角	広角端 64.6° × 39.1° 望遠端 3.27° × 1.84°	広角端 35.1° × 20.1° 望遠端 1.64° × 0.92°
最大口径比	広角端 1 : 1.8 (7.6~114.1mm) 望遠端 1 : 2.65 (168mm)	広角端 1 : 3.6 (15.2~228.2mm) 望遠端 1 : 5.3 (336mm)
最近接時の撮影範囲	広角端 100.6×56.6cm 望遠端 4.6×2.6cm	広角端 50.3×28.4cm 望遠端 2.3×1.3cm
至近距離	0.85m	
光学アクセサリ取付径	フィルター：105mm P0.75 (フードに取付)	
操作系	ズーム・アイリス サervo/マニュアル切り替え	
	フォーカス IRSE——マニュアル IAse——サervo/マニュアル切り替え	
	エクステンダー部 内蔵 (マニュアル切り替え)	
外形寸法 (W×H×L)	IRSE / IAse 169.4×111.9×221.4mm	
質量 (フードなし)	IRSE約1.83kg/IAse約1.93kg	

※外形寸法・質量は、仕様により異なります。

■ オプション

光学アクセサリ	オプション
フィルター	UV/105mm, SKY/105mm, CRS/105mm, SFT/105mm, SNY/105mm, ND8/105mm, PL/105mm, UV/94mm
クローズアップレンズ	105CL-UP800HD
コンバーター	テレコンバーター1.5×T15HD+ADPTOR98, ワイドコンバーター0.8×W80HD+ADPTOR98
アタッチメント	ワイドアタッチメント0.75×WA75HD+ADAPTOR98

■ 操作系アクセサリ



アナログドライブユニット用 サervoデマンド	型名
1 フォーカスサervoデマンド	FPD-400
2 フォーカスモジュール	FPM-420
3 変換ケーブル20P-6P	CC-2006
4 変換ケーブル20P-12P	CC-2012
5 ズームサervoデマンド	ZSD-300M
6 小型ズームサervoデマンド	ZSD-350M+CR-10
デジタルドライブユニット用 サervoデマンド	型名
7 フォーカスサervoデマンド	FPD-400D
8 フォーカスモジュール	FPM-420D
9 ズームサervoデマンド	ZSD-300D

その他 VTR SW 標準 収納ケース

※仕様・商品構成・外観等はお断りなく変更することがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



◎キヤノン 放送・業務用映像機器 ホームページ

canon.jp/bctv

[お問い合わせ先]

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 放送機器営業部
〒108-8011 東京都港区港南2-16-2 TEL (03) 3740-3304 FAX (03) 3740-3308

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2008年8月現在