

Canon

HD ポータブルズームレンズ

KJ20x8.2B IRS D

その映像が、思い出となる

機動力と使いやすさを追求したポータブルHDズームレンズ

- HDTV対応ポータブルズームレンズ
- 多様な撮影シーンに対応可能な2Xエクステンダーを内蔵
- 広角化を達成しつつ、小型・軽量



INNOVATION

In TV Optics Since 1958

Toward 100 years anniversary

HDGC


●ズームスピードの高速化を実現

サーボ時のズームスピードを最高速で1.0秒に高速化し操作性をさらに向上しました。同時にドライブユニットは静音化構造を採用しています。

●シャトルショット機能

任意のズームポジションを記憶できるメモスイッチ及びシャトルスイッチ機能を搭載。

■KJ20x8.2B IRSD



■スペック

- ・焦点距離はワイド側8.2mmからの20倍
- ・至近距離0.9m
- ・2Xエクステンダー内蔵

■全長・質量

- ・全長:208.0mm
- ・質量:1.42kg



シャトルショットスイッチ


メモスイッチ

■仕様

	16:9			
カメラモード	1×時		2×時	
ズーム比	20×			
焦点距離	8.2-164mm		16.4-328mm	
最大口径比	1:1.9 at 8.2-115.4mm	1:2.7 at 164mm	1:3.8 at 16.4-230.8mm	1:5.4 at 328mm
画角	60.7°×36.5° at 8.2mm	3.4°×1.9° at 164mm	32.6°×18.7° at 16.4mm	1.7°×0.9° at 328mm
至近距離	0.9m(10mm with Macro)			
最近接時の撮影範囲	98.2×55.2cm at 8.2mm	5.0×2.8cm at 164mm	49.1×27.6cm at 16.4mm	2.5×1.4cm at 328mm
外形寸法	W×H×L=163.3×103.0×208.0mm			
質量	1.42kg			

■オプション


操作系アクセサリ



#	ユニット品名	ユニット分類
①	FM-12	アウトレット
②	FC-40	フレキケーブル
③	FFC-15	コントローラー
④	FFC-200	コントローラー
⑤	FPM-77	ドライブユニット
⑥	FPD-400D	コントローラー
⑦	ZSD-15M II	ズームデマンド
⑧	ZSD-300D	ズームデマンド
⑨	CR-10	クランパー
⑩	EC-80	延長ケーブル
⑪	CC-0620	変換ケーブル
⑫	CC-0820	変換ケーブル

*1 FPM-77にFPD-400Dを接続する場合は、変換ケーブル⑪ CC-0620が必要です。
*2 KJ20x8.2B IRSDにZSD-300Dを接続する場合は変換ケーブル⑫ CC-0820が必要です。

光学系アクセサリ



分類	品名	分類	品名
クローズアップレンズ	82CL-UP800H, 82CL-UP1300H	UV フィルター	UV/82P0.75
テレサイドコンバーター	T15-II, T15HD-II	スカイライトフィルター	SKY/82P0.75
ワイドコンバーター	W80Y-85, W80-III, W80HD	クロスフィルター	CRS/82P0.75
ワイドアタッチメント	WA75-II, WA75HD	スノークロスフィルター	SNW/82P0.75
フィッシュアイアタッチメント	FEA-III, FEA-HD	サニークロスフィルター	SNY/82P0.75
アダプターリング	ACC-85III	偏光フィルター	PL/82P0.75
エクステンダー	X2.0-B4	ソフトンフィルター	SFT/82P0.75
		濃度変換フィルター	ND4/82P0.75, ND8/82P0.75

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
©キヤノン放送・業務用映像機器 ホームページ
canon.jp/bctv

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 映像システム営業部
〒108-8011 東京都港区港南2-16-2 TEL(03)3740-3304

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

2011年7月現在