

Canon



imageRUNNER

ADVANCE

Self Output System



CONVENIENCE STORE • SUPER MARKET • SCHOOL • LIBRARY • OFFICE • BUSINESS HOTEL • INTERNET CAFE etc.

用途に合わせた2つのモードをご用意。

使いやすいimageRUNNER ADVANCEをベースにした、キヤノンのセルフアウトプットシステム。
コピー専用の<イージーモード>と、プリントや大量出力にも対応する<マルチモード>をご用意しました。
場所や顧客層などに合わせて選べるラインアップで、セルフニーズに的確に応えます。

イージーモード専用の画面で、
カラー＆モノクロコピーを誰でも簡単スピーディーに。

EASY MODE

<イージーモード>は、お客さまが迷わず手軽に使えるセルフコピー専用システムです。
コイン投入からコピーの種類や用紙サイズを選択、部数の指定まで、わかりやすい操作を
明るく見やすい<イージーモード>専用のタッチパネルが順を追ってサポートします。

対応機種 **C2030** **C2020**

※写真はiR-ADV C2030に「原稿台カバー タイプR」、「2段カセットペディスタル・AF1」を装着したものです。



- こんな場所で** ・学校 ・図書館 ・スーパーマーケット ・コンビニエンスストア
- こんなこと** ・レポートをコピー ・参考文献をコピー ・写真を拡大コピー

COPY 一目瞭然のわかりやすさで、すばやくコピー。

■コピーの流れ



目的に合わせて多彩な縮小・拡大コピー

「自動変倍」や「定型変倍」から、1%きざみの「ズーム」まで、お客さまの目的に合わせた縮小・拡大コピーを手軽に取ることができます。



■倍率指定画面

すこし小さめ	すこし小さめモードを設定すると、用紙の大きさとコピー画像の大きさに基づいて自動的にコピー画像をわずかに縮小して、原稿の欠けをなくしてコピーすることができます。
定型サイズの用紙に拡大/縮小	定型サイズの原稿から定型サイズの用紙や郵便はがきに拡大/縮小コピーします。
1%単位で倍率を指定してコピーする	1%きざみに任意の倍率を設定して、縮小/拡大コピーします。倍率はタテ/ヨコ同率で、25%～400%で設定することができます。

金額が不足している場合は追加

手軽に活かせる

写真の引き伸ばしコピー

いろいろなサイズの写真を定型サイズ用の紙に拡大コピーすることができます。また、はがきサイズに縮小・拡大することも可能。写真活用の幅を広げます。



■引き伸ばしコピー

■白黒

■セピア



コピー画質を自動調整する

原稿の種類

「文字/写真」「文字」「写真」「新聞/方眼紙」の4種類から原稿の種類を選択すれば、原稿に適した画質に自動的に調整してコピーします。



文字/写真	文字と写真が混在する原稿のコピーに適しています。
文字	文字だけで構成された原稿や、手書きの文字や図などがある原稿のコピーに適しています。青焼きや、うす鉛筆書きの原稿でもきれいにコピーできます。
写真	印画紙にプリントされている写真のコピーに適しています
新聞/方眼紙	新聞紙や方眼紙のコピーに適しています。新聞紙の地色や方眼紙の罫線が消えやすくなります。*

*原稿によっては、新聞/方眼紙モードでも新聞紙の地色や方眼紙の罫線が残ったままコピーされる場合があります。

SUPPORT & SECURITY

サービスをしっかり支援、
情報漏えいにも配慮。

集計を効率化する

課金ログ確認

売上の集計に便利なカウンター確認画面を搭載しています。本体カバーを開けることなく液晶タッチパネルからカウンター確認が可能です。



■課金ログ画面

スタッフのコピー時に便利な

管理者モード

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることができます。スタッフがコピーをとる際やメンテナンス時に便利です。

ジョブデータを消去する

残存データ自動消去

コピーを行うたびに一時的に本体内に生成されるデジタルデータを、ジョブの終了と同時に自動的に消去できます。情報の流出・漏えいを防ぐセキュリティ機能です。

※「データ消去キット・C1」が必要です。

MAINTENANCE

機器の管理も、
手間をかけずに効率よく。

処理をサポートする

紙づまりパネル表示

万一紙づまりが起こった場合は発生箇所や処理手順をタッチパネルにわかりやすく表示します。指示に従って本体の側面から簡単に処理することができます。



■紙づまり




■サイドアクセス

タッチパネルでお知らせする

用紙補給/トナー交換画面

選択した用紙がないとき、トナー交換が必要な際にもタッチパネルに表示してお知らせします。各色トナーボトルは手を汚すことなくスピーディーに交換できます。



■用紙補給画面




■トナー交換画面

手間を軽減する

サービス停止画面

トナー切れや故障などのトラブルによりサービスが提供できない場合は、サービス停止の画面を表示。サービス停止を明確にお伝えすることで、お客さまのストレスやスタッフの手間を軽減します。



■サービス停止画面


COMPACT

置き場所に
困らない、
すっきりコンパクト

壁にぴったり

省スペース設計


設置のしやすさを考慮したコンパクト設計を実現し、占有面積も抑えました。スペースを有効に使いながらサービスを提供できます。



■iR-ADV C2030の設置スペース*

*手差しトレイを最大限のばした状態+カセット引き出し時

■寸法図



※iR-ADV C2030/C2020に「原稿台カバー タイプR」、[2段カセットベディスタル・AF1]を装着したものです。

コピーからセキュアプリントまで、
大量出力や仕上げのサポートにも幅広く対応。

MULTI MODE



<マルチモード>は、セルフコピー機能にプリント機能をプラスしたシステムです。
さらに、フィニッシャー、DADF(自動原稿送り装置)の装着により、
多彩なペーパーハンドリングを実現。
お客様の幅広いニーズに応えるセルフアウトプットサービスを提供できます。



対応機種 C2030 C2020 C5051 C5045 C5035 C5030
C7065 C7055 6075 6065 6055

※写真はiR-ADV C5051に「2段カセットベディスタル・AD1」、「インナーフィニッシャー・A1」、「インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1」を装着したものです。

レンタルオフィス



公民館



インターネットカフェ



こんな場所で

- ・ビジネスホテル・レンタルオフィス・公民館・テナントビル
- ・インターネットカフェ

こんなこと

- ・複数枚の資料をコピー
- ・外出先で企画書を出力
- ・地域の会報を作成
- ・アルバイト用に業務マニュアルをコピー


PAPER HANDLING

用紙の
有効活用や、
作業効率
アップを実現。

用紙を有効に使える

自動両面出力

コピーやプリントの枚数を半減させる、スピーディーな両面出力を実現します。用紙を有効に使った書類作成サービスを提供するとともに、用紙コストの低減でお店にも貢献します。



大量文書もすっきり仕上げる

ページ集約

2in1、4in1、8in1からレイアウトを選択し、複数枚の原稿を1枚の用紙に集約して出力可能です。大量の書類も枚数を減らしてムダなく出力できます。

給紙を効率化する

DADF

DADF(自動原稿送り装置)に原稿をまとめてセットすれば、連続して自動的に読み取り。異系列サイズの同時読み込みも可能です。大量にコピーやプリントする際の給紙効率を大幅に向上させます。 ※C2030シリーズはオプション



■DADF

仕上げをサポートする

フィニッシャー

オプションのフィニッシャーを装着すれば、手間のかかる仕分けやホチキスなどの作業も自動化。大量原稿の出力をニーズに応じて支援します。


ソート

コピーを部単位で出力。コピー後に仕分けをする必要がなくなります。




グループ

原稿ごとにグルーピングして出力。単ページの資料をまとめてコピーする場合に便利です。



ホチキス

部単位で出力し、コーナー綴じ、2ヶ所綴じ、中綴じなどのホチキスまでを自動で行います。



※「インナーフィニッシャー」、「ステイブルフィニッシャー」、「中綴じフィニッシャー」などのオプションが必要です。

PRINT

パソコンと接続して、
快適プリントアウト。

■プリントの流れ

- 1 メディアからパソコンにデータを取り込みます
- 2 パソコン上でプリンタードライバーを選択し、出力時にパスワードを入力します
- 3 コインを入れプリントする文書を選択、パスワードを入力してプリントします
- 4 両面出力やページ集約で書類のスリム化も実現します



パスワード認証で安心の

セキュアプリント

プリントする際にお客さまがパスワードを設定し、認証を行ってから出力を開始するセキュアプリントを実現。データを他人に見られることなく、安心のセルフプリントを提供できます。

指定ミスをなくす

カラー/モノクロ自動切替

カラーとモノクロを指定しなくても、自動で判別してプリントアウトするカラー/モノクロ自動切替を搭載。課金もそれぞれ別々に設定できます。

多彩なOSに対応する

マルチPDL

高速データ処理を実現する「LIPS LX」、Adobe®純正の「PostScript®3™」など、多彩なPDL（ページ記述言語）に対応。パソコンのOSを問わずにプリントサービスの提供が可能です。

■対応OS

LIPS LX
Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista™/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®7 / Mac OS X(10.4.9以降)
Adobe® PostScript® 3™
Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista™/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®7 / Mac OS X(10.4.9以降)

COPY

充実の基本性能で、
効率のよいコピー。

■コピーの流れ

- 1 コインを入れます
- 2 カラーモード・用紙サイズを選択し、倍率・出力枚数を指定します
- 3 金額が足りない場合は追加
- 4 コピー



目的に合わせて多彩な

縮小・拡大コピー

「自動変倍」や「定型変倍」から、1%きざみの「ズーム」まで、お客さまの目的に合わせた縮小・拡大コピーを手軽にとることができます。

単色カラーも可能な

豊富なカラー選択

「自動カラー選択」により、原稿がカラーかモノクロかを自動判別します。モノクロ・フルカラーの手動選択、イエロー・マゼンタ・シアン・レッド・グリーン・ブルーの6色の中から1色を選んでコピーする「単色カラー」も可能です。

SUPPORT & SECURITY

サービスをきめ細かく支援、
情報漏えいにも配慮。

提供サービスに合わせて多彩な

料金設定

カラー・モノクロ別、さらにサイズ別に料金設定をすることが可能です。提供サービスに合わせて、効率的な課金を実現します。

	コピー	セキュアプリント
カラー機	白黒(ラージ)	白黒(ラージ)
	白黒(スモール)	白黒(スモール)
	カラー(ラージ)	カラー(ラージ)
	カラー(スモール)	カラー(スモール)
	単色カラー(ラージ)	単色カラー(ラージ)
	単色カラー(スモール)	単色カラー(スモール)
白黒機	白黒(ラージ)	白黒(ラージ)
	白黒(スモール)	白黒(スモール)

集計を効率化する

課金ログの確認/プリント/クリア機能

設定を管理者モードに切り替えることで、液晶タッチパネルから、売上カウンターの確認やプリントアウト、クリアなどのオペレーションを簡単に行うことができます。



■課金ログ画面

ジョブデータを消去する

残存データ自動消去

コピーを行うたびに一時的に本体内に生成されるデジタルデータを、ジョブの終了と同時に自動的に消去できます。情報の流出・漏えいを防ぐセキュリティ機能です。

※「データ消去キット・C1」が必要です。

スタッフが使う際に便利な

管理者モード

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることができます。スタッフが使用する際や、トラブル処理・メンテナンス時に便利です。

コインマネージャー CCM-10

使いやすさと管理のしやすさを両立させた、多機能コインマネージャー。CCM-10

快適なセルフアウトプット環境を提供する課金システム。フルカラー対応機の場合は、色別/サイズ別の課金も可能です。万一のトラブル時には、故障内容を表示する「自己診断機能」で、スタッフの手間を軽減しながらお客さまへのストレスのないサービス提供をサポートします。

お客様のニーズを見据えた、使いやすい課金システム。

■ 迷わず使える、わかりやすい表示。

料金表

同梱の料金シールで、価格を表示します。

■ 操作パネル



投入金額表示(4桁)

投入された金額を表示します。利用した分の料金は減算され、利用可能な金額を表示します。

10円つり銭切れランプ

10円硬貨のつり銭が不足すると点灯します。50円、100円、500円硬貨は使用できなくなります。

100円つり銭切れランプ

100円硬貨のつり銭が不足すると点灯します。500円硬貨は使用できなくなります。

千円札受入中止ランプ

つり銭が不足している際に点灯します。点灯中、千円札は使用できません。

おつり返却ボタン

残金がある場合、ならびにコイン詰まりの際に使用します。

コイン投入口

10円、50円、100円、500円硬貨の投入口です。


モード切換キー

●側になるとお客様用の有料コピーになります。■側になると管理用(無料コピー)となり、コピーしたカウントが金額表示部に表示されます。

領収書発行ボタン

青点減時は発行可能、ロール紙切れの際は“x”が表示されます。

■ コインマネージャー外観



千円札投入口

前カバーキー

ロール紙交換アクセスキー

領収書発行口

盗難防止用フック

ワイヤを通し、コインマネージャーの盗難を防止できます(ワイヤは含まれません)。


■ 領収書も、お客さまの操作で自動発行。*1

領収書の発行にも対応します。領収書が必要な際には、コピー終了後(残金がある場合は返却ボタンを押した後)、領収書発行ボタンを点滅中(10秒間)に押せば自動的に発行。お客様をお待たせすることも、スタッフが対応の手間をとられることもありません。

印字内容の設定も可能

同梱のアプリケーションを利用すれば、ロゴの挿入やメッセージ表示などの領収書フォーマットの各種設定も可能*2。オリジナル領収書が発行できます。

■ 領収書印字サンプル



ロゴ形式 (416×100dot/モノクロビットマップ形式)

年月日

時間

メッセージ (全角18文字×6行)

シリアルNo.

汎用紙が利用可能

領収書には汎用紙が使えます(ロール紙幅58mm、ロール紙直径80mm以下)。ロール紙交換もスムーズです。


■ 千円札対応で、両替も不要に。*3

硬貨だけでなく千円札の仕様にも対応します。硬貨が足りない際に両替していただく面倒をなくするとともに、両替に伴う店頭の手間も解消。いちだんと便利なセルフアウトプットサービスを実現します。


● コインマネージャーCCM-10の仕様

型名	CCM-10	
使用貨幣	10円、50円、100円、新旧500円硬貨、1000円紙幣(千円札対応キット接続時)	
金額表示	7セグメントLED 4桁表示(赤)	
コピー料金設定	カラー/サイズ別料金対応機種…16価格 単一料金対応機種…1価格	
販売価格設定範囲	10円から1,990円(10円単位)	
最大投入金額	標準:8,900円 千円札対応キット接続時:9,900円	
	10円硬貨最大投入金額/枚数	400円/40枚
	50円硬貨最大投入金額/枚数	1,500円/30枚
	100円硬貨最大投入金額/枚数	3,000円/30枚
	500円硬貨最大投入金額/枚数	4,000円/ 8枚
	千円紙幣最大投入金額/枚	1,000円/ 1枚
つり銭機能	有	
つり銭収納量/つり銭検知	自動補給(コイン投入)、手動補給兼用/つり銭検知枚数	
	10円硬貨	約90枚/15枚±3枚以下になると10円つり銭切れランプ点灯
	50円硬貨	約78枚/13枚±3枚
	100円硬貨	約77枚/13枚±3枚以下になると100円つり銭切れランプ点灯
	500円硬貨	約68枚/15枚±3枚
SUBチューブ	手動補給専用/つり銭検知枚数	
つり銭収納量/つり銭検知(初期値10円硬貨)	10円硬貨使用時 約100枚/15枚±3枚	
	100円硬貨使用時	約88枚/13枚±3枚
切換えキー	有(●/■の切換え)	
コピー枚数	有	
バックアップ機能		
使用電源	AC100V(+10%,-15%) 50/60Hz	
消費電力	約50W	
使用温度範囲	0°C~40°C	
使用湿度範囲	30%~90%RH(但し結露無きこと)	
大きさ	本体:200mm(幅)×210mm(奥行)×800mm(高さ) 取付脚:200mm(幅)×320mm(奥行)	
質量	約16kg	
同梱品	取扱説明書1冊、設置手順書1部、専用脚、脚取付けビス4個、ドアキー2個、切換えキー2個、ケーブルクランプ2個	

■ 占有スペース (正面図)



■ 占有スペース (上面図)



*1 CCM-10 領収書発行キットが必要です。*2 Windowsのみ/USB接続。*3 CCM-10 千円札対応キットが必要です。

プリペイドマネージャー PM-2

コインマネージャーのほか プリペイドカードによる 課金装置もご用意。

プリペイドカードを使用しての課金システムを実現します。

本体に直接セットが可能で、フルカラー対応機の場合はカラー/モノクロ、サイズ別に料金設定ができるほか、減算は1度数単位から設定が可能。カード発行はワンタッチで行え、1から999,999までの度数設定ができます。

また、残高を繰り越して新たなカードを発行することもできます。

※本体への取付けには、別途、機種ごとの専用取付台(有償)が必要です。



● プリペイドマネージャーPM-2の仕様

型名	PM-2
度数表示	7セグメントLED 6桁表示
コピー度数設定	カラー/サイズ別度数対応機種…16種類 単一度数対応機種…1種類
販売価格設定範囲	1度数から999度数(1度数単位)
ID番号	5桁
PMカード発行機能	有(IDカード使用)
発行度数範囲	1~999999度数
カード	磁気カードPET(1750エルステット)
使用可能カード	IDカード / PMカード
残度数目安表示	有(パンチ孔)
ブザー鳴動	有
PMカード自動排出機能	有
切換えキー	有(カード/コピーの切換え)
コピー枚数バックアップ機能	有
使用電源	AC100V
消費電力	25W
取付け機種限定	有
大きさ	125mm(幅)×165mm(奥行)×225mm(高さ)
質量	3.5kg
同梱品	取扱説明書1冊、取付け手順書1部、IDカード1枚、 切換えキー2個、その他付属品
別売品	PMカード

ラインアップ LINE UP

imageRUNNER ADVANCE C2030シリーズ 【イージーモード】



基本構成システム

iR-ADV本体/iR-ADV C2030セルフ用圧板取り付けキット・A1/
iR-ADV課金装置接続キット・A1/コインマネージャー・CCM-10

【対応機種：C2030/C2020】

※主電源立ち上げ時：56秒以下(室温20°Cの場合)。
ただし、使用環境・使用条件によって変わることがあります。
※写真はiR-ADV C2030に「原稿台カバー タイプR」、
「2段カセットベディスタル・AF1」を装着したものです。

imageRUNNER ADVANCE C2030シリーズ 【マルチモード】



基本構成システム

iR-ADV本体/iR-ADV課金装置接続キット・A1/
コインマネージャー・CCM-10

【対応機種：C2030/C2020】

※写真はiR-ADV C2030に「拡張排紙キット・C1」、
「インナーフィニッシャー・C1」、「インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1」、
「2段カセットベディスタル・AF1」を装着したものです。

imageRUNNER ADVANCE C5051シリーズ 【マルチモード】



基本構成システム

iR-ADV本体/iR-ADV課金装置接続キット・A1/
コインマネージャー・CCM-10

【対応機種：C5051/C5045/C5035/C5030】

※写真はiR-ADV C5051に「インナーフィニッシャー・A1」、
「インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1」、
「2段カセットベディスタル・AD1」を装着したものです。



ユーティリティートレイ

本体右側面に取り付け可能な
原稿置き台。

※PM-2の専用取付台(有償)と
同時装着はできません。

imageRUNNER ADVANCE C7065シリーズ 【マルチモード】

基本構成システム

iR-ADV本体/マルチカラーイメージリーダーユニット・A1/
iR-ADV課金装置接続キット・A1/
コインマネージャー・CCM-10

【対応機種：C7065/C7055】

imageRUNNER ADVANCE 6075シリーズ 【マルチモード】

基本構成システム

iR-ADV本体/マルチカラーイメージリーダーユニット・C1/
iR-ADV課金装置接続キット・A1/
コインマネージャー・CCM-10

【対応機種：6075/6065/6055】

※iR-ADV 6075シリーズはモノクロコピー、モノクロプリントのみに
対応します。

店頭ツール お客様の目を引くサポートツールで、セルフアウトプットサービスを効果的にアピール。

imageRUNNER
ADVANCE



【のぼり】

布：幅450mm×高さ1,800mm/ポール：幅600mm×高さ(MAX)3,000mm



【価格ボード】

幅597mm×高さ305mm

※2011年4月予定

Self Document Station S3500

ファクスやネットワークプリントも簡単に行える高機能システム。


S3500は、A4フルカラー30枚/分、白黒35枚/分というセルフニーズにふさわしい高速コピーはもとより、プリント、ファクス、さらにデータ送受信にも対応。使いやすいマルチ機能でお客様の多彩なニーズに的確に応え、サービスの幅を広げます。ファクスやデータ送受信のご利用はすべて課金徴収方式を採用しますので、徴収漏れは発生せず、レジ作業も不要です。



- 本体サイズ(幅×奥行×高さ)：586mm×783mm×870mm
- システム価格(税別)：1,720,000円～
- キタコネコFAXサービスの契約が必要です。
- ※写真はS3500にオプションの「2段カセットペスタル・Y3」を装着、コインマネージャーCCM-10に「CCM-10千円札対応キット」「CCM-10領収書発行キット」を装着したものです。



■プリントの流れ



詳しくは、こちらをご覧ください。 ▶ canon.jp/self-mfp

〔使用上の注意〕 ●自動原稿送り装置は、原稿を傷めることがあります。 ●カラー・モノクロの判別が間違った場合、動作したモードで課金されますので、デフォルトでは自動となっています。プリントの自動カラーの解除はできません。 ●両面出力の動作中に紙づまりが発生した場合、裏面がコピーされていない滞留紙分も課金されます。両面出力の解除はできません。 ●フィニッシャーの動作中に紙詰まりが発生した場合、仕上げを指示していた場合は、出力した分全てミスコピーとなる場合があります。(出力終了分は課金されています。)

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎サービスブラウザ..... お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎アップdater..... お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2011年3月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNERはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでなく複製されるものがありますのでご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券
- ②未使用の郵便切手・郵便印が、
- ③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となる書籍・音楽・映画・写真・地図・図画・写真などの著作権は個人的に、また業務内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するのみにコピーするの禁止されています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ
canon.jp/office-mfp

キヤノンお客様相談センター
イメージランナー
アドバンス **050-555-90056**
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日) 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2011年3月現在