

Canon



Visualizer RE-455X

この1台がプレゼンテーションを変える!

ドキュメントも立体物も、高精細な映像で捉える新ビジュアルライザー誕生!

プロジェクターやモニター、TV会議システムに接続して、ドキュメントの資料を鮮やかに映し出す、立体サンプルをリアルに再現する... キヤノンビジュアルライザー RE-455Xの美しい映像と多機能が、ビジュアルプレゼンテーションを変えます。

高解像度XGA、85万画素プログレッシブCCD採用

XGAの高品位な映像出力をプロジェクターへ直接出力が可能。従来のビデオ信号を出力する映像出力端子も装備。スキャンコンバータを内蔵し、RGB、ビデオ(コンポジット、Sビデオ)の2系統の信号を最適出力。

高倍率パワーズームレンズ

12倍(焦点距離 $f=5.4\text{mm}\sim 64.8\text{mm}$)の電動ズームレンズを搭載。原稿台面上で、(31.5mm×23.7mm)から(306mm×230mm)のサイズをフル画像表示。また、A4サイズにズームをワンタッチで合わせるプリセットボタンを装備。

滑らかな動画像

キヤノン独自の信号処理IC [DCI4]により高速処理を行い、XGA画像を15フレーム/秒で表示。優れた明るさ制御、優れた色再現を実現し、階調性豊かな画像表示が可能。

プレゼンテーションに便利な入力選択

本体にRGB入力端子を備え、PC等からの映像信号を入力し、切り替えスイッチによって本機の取り込み映像とPC出力映像を選択してプロジェクターへ出力。

フルオート映像表示

AF、AE、AWB による映像の自動調整機能を搭載、常に鮮明な映像を表示。(マニュアル調整も可) また、ホワイトペーパーモード*の搭載により、ドキュメント原稿を、最適なコントラストで明るく表示。
*ドキュメント原稿に対して、背景をより白く映し出すモードである。



周辺機器と接続例



折り畳み構造

カメラ部およびアームライトをコンパクトに折りたたむ事ができ、持ち運びや収納に便利。



RE-455X


商品名称	ビジュアライザー RE-455X
商品コード	0213B001
商品構成	本体、RGBケーブル(2m/Dsub 15-Dsub 15)、電源ケーブル(2m)、ダストカバー
標準小売価格	288,000円(税別)

仕様

光学	レンズ構成	ズームレンズ:8群10枚、クローズアップレンズ:1群2枚
	焦点距離	f=5.4mm~64.8mm(クローズアップレンズ部を除く)
	Fナンバー	F1.8~F2.8(同上)
	ズーム倍率	12倍、電動(同上)
	フォーカス	オート/マニュアル/ワンショット
	合焦範囲	原稿台からの高さ:65mm以内(全ズーム域)
撮像	絞り機構	オートアイリスサーボ方式
	撮像素子	1/3型単板CCD
	画素数(有効)	1034×779
	撮像フレーム数	15フレーム/秒
	走査方式	プログレッシブ走査方式
	同期方式	内部同期
	ホワイトバランス	TTL方式フルオートホワイトバランス
	電子シャッター	シャッタースピード(オート):1/15秒~1/10000秒
撮像画面サイズ	原稿台面で、[31.5mm×23.7mm]から[306mm×230mm]の範囲	

映像信号	方式	コンポジット出力 NTSC
	Sビデオ出力	NTSC
	RGB出力	XGA(1024×768)、ノンインターレース、60Hz
	解像度	コンポジット出力 水平:380TV本、垂直:320TV本 Sビデオ出力 水平:420TV本、垂直:350TV本 RGB出力 XGA(1024×768)
照明	アームライト	蛍光灯、各6W
接続端子	コンポジット出力	RCAピンジャック
	Sビデオ出力	ミニDIN4ピン
	RGB入力	ミニDsub15ピン
	RGB出力	ミニDsub15ピン
	RS-232C	ミニDIN8ピン
規格など	電源入力	3極ACインレット
	寸法(外観図参照)	(使用時) W:722mm、D:524.8mm、H:556mm (収納時) W:486mm、D:524.8mm、H:183mm
	質量	約10kg
	定格電源電圧	100V~240V、50Hz/60Hz
	最大使用電力	約23W
使用温湿度範囲	5℃~35℃、20%~85%	

寸法図



操作部と接続端子

操作部

- 1 アームライト
- 2 カメラ映像選択
- 3 外部RGB入力選択
- 4 ホワイトバランスのオート設定
- 5 ホワイトバランスの調整
- 6 ホワイトペーパーモード
- 7 露出調整
- 8 輪郭補正
- 9 フォーカスのオート設定
- 10 マニュアルフォーカス(至近側)
- 11 マニュアルフォーカス(無限側)
- 12 ズーム(ワイド側)
- 13 ズーム(テレ側)
- 14 ズームプリセット(A4横のサイズ)
- 15 動画と静止画の切り替え

接続端子

RGB 入力 RGB 出力 コンポジット出力 Sビデオ出力 RS232C 電源入力

ポリコムTV会議システムラインアップ

<p>セットトップ型エントリーモデル</p> <p>VSX 6000 標準小売価格798,000円(税別)</p> <p>VSX 7000s 標準小売価格1,148,000円(税別)</p>	<p>インテグレーション可能なハイエンドモデル</p> <p>VSX 8000 標準小売価格2,380,000円(税別)</p>	<p>セットトップ型ローエンドモデル</p> <p>VSX 5000 標準小売価格498,000円(税別)</p>	<p>ポータブル型オールインワンモデル</p> <p>VSX 3000 IP 標準小売価格798,000円(税別)</p> <p>VSX 3000 IP/ISDN 標準小売価格1,050,000円(税別)</p>	<p>データコラレーションツール</p> <p>VSX 6000/7000s用</p> <p>VSX People+Content 標準小売価格328,000円(税別)</p>	<p>データコラレーションツール</p> <p>VSX 8000用</p> <p>ImageShare II 標準小売価格178,000円(税別)</p>
---	---	--	--	---	--

●この仕様は2007年12月現在のものです。製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。●記載された商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●パソコン画面・プロジェクタースクリーンは、ハメコミ合成です。●このカタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン ホームページ
canon.jp/visualizer

電話 キヤノンお客様相談センター
ビジュアライザー **050-555-90071**

受付時間(平日) 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

⚠ ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●お求めは信用のある当社で

2007年12月現在