

iR C3200N-R 製品価格一覧表

■機械本体価格

名 称	商品コード	価 格	備 考
iR C3200N-R		オープン価格	コピー、ボックス、ファクス、UFRプリンタ、Pullスキャンの各機能が標準搭載されています。
iR C3200N-R	8062A036		
DADF-K1 R	7763A011		
2段カセットペディスタル・X1 R	7768A017		

●但し、感光体及び消耗品は含まれておりません。別途保守サービスが必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

名 称	搬入料金	設置作業料金	合 計	備 考
iR C3200N-R	22,200円	20,000円	46,700円	左記の搬入設置料は標準的な搬入設置に関わる参考価格です。特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合、別途料金が必要となりますので予め御了承下さい。
DADF-K1 R		2,500円		
2段カセットペディスタル・X1 R		2,000円		

■本体オプション価格

商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
サドルフィニッシャー・N2	7766A001	420,000円	5,000円	2ピン+サドル 針5000本×3（ステイブル） 針2000×2（サドル） 同梱
管理キーユニット・A2	8203A002	3,000円	1,500円	管理キースイッチ
カードリーダー・D1	6576A001	30,000円	1,200円	
カードセット1（1～30番）	0547A002	16,200円	—	
カードセット2（31～100番）	0547A003	38,000円	—	
カードセット3（101～200番）	0547A004	49,000円	—	
カードセット4（201～300番）	0547A005	49,000円	—	
カードセット5（301～500番）	0547A006	98,000円	—	
ステイブル・E1	0251A001	7,500円	—	ステイブル針5000本×3 サドルフィニッシャー・N2用
ステイブル・D3	0250A013	4,000円	—	サドルステッチ針2000本×2 サドルフィニッシャー・N2用

■システム関連オプション価格

商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
PDL拡張キット（LIPS）・A1	7778A001	70,000円	2,000円	iR C3200N-RにLIPSⅣを追加するためのキット。
SEND拡張キット・B1	7774A001	180,000円	1,500円	SEND機能を拡張するためのキット。

■保守サービス〈本体保守サービス〉

お客様に常に良好な状態でiR C3200N-Rをご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

①MG方式（メンテナンス・ギャランティ）でiR C3200N-Rの品質を5年間お守りします。

“安心して快適なコピーづくりを”がメンテナンス・ギャランティ・システムの大きな目的です。

感光体（ドラムユニット）をお貸しし、良質のコピーがとれるように定期的に点検および部品交換を致します。

また、ご要望により、機械調整を行います。トナー・感光体（ドラムユニット）・部品の交換・調整に必要な費用は、MG料金に含まれます。

MG料金 A方式 合算基本料金 3,000円/月

月間コピー枚数	カラーコピーカウンタ	カラープリントカウンタ	ブラックカウンタ
1～1,000枚	40円/カウンタ	35円/カウンタ	8円/カウンタ
1,001～3,000枚	35円/カウンタ	30円/カウンタ	7円/カウンタ
3,001枚～	30円/カウンタ	25円/カウンタ	6円/カウンタ

SEND拡張キット・B1保守料金	月額 3,000円	SEND機能拡張時
------------------	-----------	-----------

※カウンタは1プリント（コピー・プリントアウトなどを含む）作業ごとに1カウンタ進みます。（両面プリントは2カウンタ進みます。）

※合紙コピー時の合紙はカウンタされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウンタいたします。

※3カウンタ方式です。トナー、感光体、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンタ料金に含まれています。

※各々のカウンタ料金の合計金額をご請求させていただきます。

※合計金額が基本料金を下回る場合は、基本料金を請求させていただきます。

※契約有効期限は5年間です。5年経過後は最長2年間の契約有効期限の延長ができます。

6年以降はMG料金を10%アップします。

●カラーコピーカウンタ フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウンタ

●カラープリントカウンタ ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、BOX保管文書のカラー出力時にカウンタ

●ブラックカウンタ 白黒コピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からの白黒出力時及び、BOX保管文書の白黒出力時にカウンタ

●トータルカウンタ カラーコピーカウンタ/カラープリントカウンタ/ブラックカウンタのトータル値

②SG方式（スポットサービス・ギャランティ）

お客様のご要望により、iR C3200N-R本体の修理・点検・調整をおこなう保守サービス方式です。

iR C3200N-R本体の修理・点検・調整ならびに感光体（ドラムユニット）及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。

SG方式をお選びいただくとご契約締結時に感光体（ドラムユニット）をお買い上げいただきます。

●保守サービスの為に必要な補修性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。

（補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

●詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせ下さい。

■用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
オフィスプリンナー (68g/㎡)	A3	5553A011	6,900円/箱	500枚×3冊	4.60円
	A4	5553A012	5,750円/箱	500枚×5冊	2.30円
	B4	5553A013	8,750円/箱	500枚×5冊	3.50円
	B5	5553A014	4,500円/箱	500枚×5冊	1.80円
ホワイトリサイクルペーパー EW-500 (68g/㎡) ※1	A3	5563A011	7,500円/箱	500枚×3冊	5.00円
	A4	5563A012	6,250円/箱	500枚×5冊	2.50円
	B4	5563A013	9,500円/箱	500枚×5冊	3.80円
	B5	5563A014	4,750円/箱	500枚×5冊	1.90円
リサイクルペーパー EN-100 (66g/㎡)	A3	5561A011	6,900円/箱	500枚×3冊	4.60円
	A4	5561A012	5,750円/箱	500枚×5冊	2.30円
	B4	5561A013	8,750円/箱	500枚×5冊	3.50円
	B5	5561A014	4,500円/箱	500枚×5冊	1.80円
カラーレーザーコピー [®] ペーパー (81.4g/㎡)	A3	5548A011	9,000円/箱	500枚×3冊	6.00円
	A4	5548A012	7,500円/箱	500枚×5冊	3.00円
	B4	5548A013	11,250円/箱	500枚×5冊	4.50円
	B5	5548A014	6,250円/箱	500枚×5冊	2.50円

●iR C3200N-Rには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせ下さい。

※1 2007年12月末をもちまして販売終了予定です。

■本体及び主なオプションの仕様

■基本仕様/コピー機能

名称	iR C3200N-R	
形式	デスクトップタイプ	
カラー対応	フルカラー	
解像度	読み取り	600dpi×600dpi
	書き込み	9600dpi相当×600dpi (主走査×副走査)
階調数	256階調	
複写原稿	最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)	
複写サイズ	用紙サイズ	305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3) ^{*1} 、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1} 、郵便往復はがき ^{*1} 、郵便用はがき ^{*1} 、不定型サイズ(100mm×148mm~320mm×457mm) ^{*1} 、封筒 ^{*1}
	画像欠け幅	先端:3mm 左右:2mm 後端:3mm
ウォームアップタイム	6分以下(室温20度)	
ファーストコピータイム	フルカラー:13.1秒 モノクロ:9.8秒 (A4ヨコ)	
連続複写速度 (カラー/モノクロ共)	A3	16枚
	B4	16枚
	A4	32枚
	B5	32枚
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25
	ズーム	25~400% (1%刻み)
給紙方式/給紙容量	カセット	600枚×2+600枚×2 (2段カセットベディスタル ^{*2}) (64g/m ² 紙)
	手差し	100枚 (連続給紙可能)
連続複写枚数	999枚	
電源	AC100V 15A 50Hz/60Hz共通 ^{*3}	
最大消費電力	1.5kW以下 (カセットベディスタル装着時)	
大きさ	約20mm (W) × 786mm (D) × 799mm (H)	
質量	約126kg	
機械占有寸法	1241mm (W) × 786mm (D) (手差しトレイを伸ばしたサイズ)	
メモリ容量	RAM 768MB HD 40GB	
付加機能	自動用紙選択、ソート、原稿タイ設定(文字/写真/地図、印刷写真、文字)、カラーバランス、濃度微調、ワンタッチ調整、単色カラー、下地&し、裏写)防止、ページ連写、拡大連写、縮小/リアウト、枠消し、どけ、移動、OHP中差し、シャープネス、モードメモリ、コピー、エリア内消去、エリア外消去、イメージ/UEIト(ネガが反転/イメージ/リバーシブル/鏡像)など	

*1 手差しトレイ使用時、時間はシフトが発生することがあります。 *2 オプション。 *3 ベディスタル装着時はベディスタルに装着された電源より供給。

■UFRプリンタ機能の仕様(標準装備)

名称	UFRプリンタ&スキャナキット・A1	
形式	内蔵型	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ	
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	UFR	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD・Raw・IPP1.1)・IPX/SPX (NDS・Bindery・NDPS)、SMB	
対応OS	Windows [®] 98/Me/2000/XP/Server 2003 (32bit)	
内蔵フォント	なし	
エミュレーション	なし	
インターフェース	標準	Ethernet 100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
	オプション	USB Full Speed (USB1.1相当)
画像欠け幅	全周3mm (但し、最大印字領域は305mm×452mm)	

■LIPSプリンタ機能の仕様(オプション)

名称	PDL拡張キット (LIPS) ・A1	
形式	内蔵型	
連続プリント速度	連続複写速度と同じ	
解像度	データ処理	600dpi
	プリント	9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	LIPS IV、LIPS III、LIPS II+	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD・Raw・IPP1.1)・IPX/SPX (NDS・Bindery・NDPS)、SMB、AppleTalk	
対応OS	Windows [®] 98/Me/2000/XP/Server 2003 (32bit) / MacOS 8.6以降、MacOS X (10.1.5、10.2以降)	
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
	その他	バーコード (CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、IBM5577、HP-7550B	
インターフェース	標準	Ethernet 100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)

*1 Windows[®]95からの印刷には対応していません。

■Pullスキャン機能の仕様(標準装備)

名称	UFRプリンタ&スキャナキット・A1	
形式	カラーキャナ	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする	
読み取り解像度 (主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi (75~600dpiまで1dpi単位の設定可能)	
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi)	カラー/モノクロとも36枚/分 (DADF利用時)	
インターフェース	100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3準拠)	
対応プロトコル	TCP/IP	
対応OS ^{*1}	Windows [®] 98/Me/2000/XP	
ドライバ	TWAIN準拠	
ドライバ動作環境	RAM容量	Windows [®] 98/Me (最低64MB以上、推奨96MB以上) / Windows [®] 2000 (最低96MB以上、推奨128MB以上) / Windows [®] XP (最低128MB以上、推奨192MB以上)
	HD容量	100MB以上の空き容量
	表示解像度	最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
画像モード	カラー/白黒自動切替、カラー、白黒 (2値)、グレイスケール	

■FAX機能の仕様(標準装備)

名称	スーパーG3ファクスボード・M1	
適用回線	加入電話回線 (PSTN×1)、ファクシミリ通信網 (Fネット)	
走査線密度	標準モード: 8dot/mm×3.85ライン/mm ファインモード: 8dot/mm×7.7ライン/mm スーパーファインモード: 8dot/mm×15.4ライン/mm ウルトファインモード: 16dot/mm×15.4ライン/mm	
通信速度	SuperG3: 33.6kbps G3: 14.4kbps	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	SuperG3、G3	
送信原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*1} 、B5R ^{*1} 、A5 ^{*1} 、A5R ^{*1}	
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R	
電送時間	約2.6秒 (A4: 自社原稿 標準モード ECM (JBIG) 送信時)	
備考	ワンタッチボタン: 200件 ^{*2} 、宛先表: 1600件 ^{*2} 同報送信: 最大256宛先、通信予約: 最大64ジョブ 付加機能: メモリボックス、メモリバックアップなど	

*1 A4として送信されます。 *2 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。

■Pushスキャン機能の仕様(オプション)

名称	SEND拡張キット・B1	
形式	カラーキャナ	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする	
読み取り解像度 ^{*1}	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度 (A4、300dpi)	カラー/モノクロとも 36枚/分 (DADF利用時)	
インターフェース	Ethernet 100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)	
対応プロトコル	SMB (TCP/IP)、FTP (TCP/IP)、SMTP (TCP/IP) ^{*2} 、NCP (IPX)	
対応OS	Windows [®] 98/Me/2000 Server / Professional (SP1以降) / Windows [®] XP (SP1) 日本語Soraris Version 2.6以降 / Novell NetWare 3.2/J4.11/J4.2/J5/J5.1J MacOS X	
出力フォーマット	マルチページ	TIFF、PDF、PDF (高圧縮)
	シングルページ	TIFF、JPEG、PDF、PDF (高圧縮)
画像モード	文字、文字/写真、写真	
読取モード ^{*1}	カラー/グレイスケール、カラー/白黒2値、カラー、グレイスケール、白黒2値	

*1 高圧縮PDFモードは解像度300dpi固定、読取モードはカラー、カラー/グレイスケールもしくはグレイスケールのみ選択可能。 *2 SMTP認証、POP before SMTP等のメールサーバ認証に対応。

■インターネットFAX送信、イントラネットFAX送受信機能(オプション)

名称	SEND拡張キット・B1	
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP (送信) ^{*1} /POP3 (受信)
	イントラネットFAX	SMTP (送受信)
通信モード	Simpleモード (W-NET FAX準拠)、Fullモード	
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4 (A3、B4は相手先設定により可能)	
解像度	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ^{*2} 、300×300dpi ^{*2} 、400×400dpi ^{*2} 、600×600dpi ^{*2}	
対応メールサーバ	Microsoft Exchange Server 5.5 (SP2)、Sendmail 8.11.2、Lotus Domino R4.5/R5	

*1 SMTP認証、POP before SMTP等のメールサーバ認証に対応。 *2 相手先設定 (受信機能の能力設定) により可能。

■DADF^{K1} Rの仕様(標準装備)

原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5	
原稿紙厚	52g/m ² ~105g/m ²	
原稿トレイ積載枚数	A3、B4: 15枚、その他: 30枚	
原稿交換速度	コピー時	23枚/分 (フルカラー)、36枚/分 (白黒)、いずれもA4ヨコ
	スキャン/SEND時	白黒2値: 36枚/分 カラー/グレイスケール: 36枚/分 (300dpiまで)、23枚/分 (300dpi超) いずれもA4ヨコ
電源/最大消費電力	本体より供給約35W	
大きさ/質量	580mm (W) × 506mm (D) × 165mm (H) / 13kg	

■2段カセットベディスタル・X1 Rの仕様(標準装備)

用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R	
給紙段数/給紙容量	600枚×2段	
電源/最大消費電力	100V 15A 50Hz/60Hz (ACC電源標準装備)	
大きさ/質量	620mm (W) × 705mm (D) × 312mm (H) / 35kg	

●価格は2007年10月現在のもので、●記載の取付料は標準的な取付に関わる参考価格です。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。
●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。