


4:3												
画面サイズ	inch					40型	50型	60型	70型	80型	90型	100型
画面サイズ 横	m					0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
画面サイズ 縦	m					0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5
投写距離(最短~最長)	m					1.2~2.0	1.5~2.5	1.8~2.9	2.1~3.4	2.4~3.9	2.7~4.4	3.0~4.9
h1	cm					55	69	82	96	110	123	137
h2	cm					6	8	9	11	12	14	15
画面サイズ	inch	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型	
画面サイズ 横	m	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	
画面サイズ 縦	m	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	
投写距離(最短~最長)	m	3.3~5.4	3.6~5.9	3.9~6.4	4.2~6.9	4.5~7.4	4.8~7.9	5.1~8.4	5.4~8.9	5.6~9.0	5.9~9.0	
h1	cm	151	165	178	192	206	219	233	247	261	274	
h2	cm	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	
画面サイズ	inch	210型	220型	230型	240型	250型	260型	270型	280型	290型	300型	
画面サイズ 横	m	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	
画面サイズ 縦	m	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	
投写距離(最短~最長)	m	6.2~9.0	6.5~9.0	6.8~9.0	7.1~9.0	7.4~9.0	7.7~9.0	8.0~9.0	8.3~9.0	8.6~9.0	8.9~9.0	
h1	cm	288	302	315	329	343	357	370	384	398	411	
h2	cm	32	34	35	37	38	40	41	43	44	46	



16:9												
画面サイズ	inch					40型	50型	60型	70型	80型	90型	100型
画面サイズ 横	m					0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2
画面サイズ 縦	m					0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2
投写距離(最短~最長)	m					1.3~2.1	1.6~2.7	1.9~3.2	2.2~3.8	2.6~4.3	2.9~4.8	3.2~5.4
h3	cm					2	2	2	3	3	4	4
画面サイズ	inch	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型	
画面サイズ 横	m	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.4	
画面サイズ 縦	m	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	
投写距離(最短~最長)	m	3.6~5.9	3.9~6.5	4.2~7.0	4.5~7.5	4.9~8.1	5.2~8.6	5.5~9.0	5.8~9.0	6.2~9.0	6.5~9.0	
h3	cm	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	
画面サイズ	inch	210型	220型	230型	240型	250型	260型	270型				
画面サイズ 横	m	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0				
画面サイズ 縦	m	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4				
投写距離(最短~最長)	m	6.8~9.0	7.1~9.0	7.5~9.0	7.8~9.0	8.1~9.0	8.4~9.0	8.8~9.0				
h3	cm	9	9	10	10	10	11	11				