



16:10												
画面サイズ	inch					40型	50型	60型	70型	80型	90型	100型
画面サイズ 横	m					0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2
画面サイズ 縦	m					0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3
投写距離 (最短~最長)	m					1.2~1.8	1.5~2.2	1.8~2.6	2.1~3.1	2.4~3.5	2.7~4.0	3.0~4.4
h1	cm					54	67	81	94	108	121	135
h2	cm					0	0	0	0	0	0	0
画面サイズ	inch	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型	
画面サイズ 横	m	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	
画面サイズ 縦	m	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	
投写距離 (最短~最長)	m	3.3~4.9	3.6~5.3	3.9~5.8	4.2~6.2	4.5~6.7	4.8~7.1	5.1~7.5	5.4~8.0	5.8~8.4	6.1~8.9	
h1	cm	148	162	175	188	202	215	229	242	256	269	
h2	cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
画面サイズ	inch	210型	220型	230型	240型	250型	260型	270型	280型	290型	300型	
画面サイズ 横	m	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	
画面サイズ 縦	m	2.8	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	
投写距離 (最短~最長)	m	6.4~9.1	6.7~9.1	7.0~9.1	7.3~9.1	7.6~9.1	7.9~9.1	8.2~9.1	8.5~9.1	8.8~9.1	9.1~9.1	
h1	cm	283	296	310	323	337	350	363	377	390	404	
h2	cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



16:9												
画面サイズ	inch					40型	50型	60型	70型	80型	90型	100型
画面サイズ 横	m					0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2
画面サイズ 縦	m					0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2
投写距離 (最短~最長)	m					1.2~1.8	1.5~2.3	1.8~2.7	2.2~3.2	2.5~3.6	2.8~4.1	3.1~4.6
h3	cm					3	3	4	5	6	6	7
画面サイズ	inch	110型	120型	130型	140型	150型	160型	170型	180型	190型	200型	
画面サイズ 横	m	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.4	
画面サイズ 縦	m	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	
投写距離 (最短~最長)	m	3.4~5.0	3.7~5.5	4.0~5.9	4.3~6.4	4.7~6.8	5.0~7.3	5.3~7.8	5.6~8.2	5.9~8.7	6.2~9.1	
h3	cm	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	
画面サイズ	inch	210型	220型	230型	240型	250型	260型	270型	280型	290型		
画面サイズ 横	m	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4		
画面サイズ 縦	m	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6		
投写距離 (最短~最長)	m	6.5~9.1	6.9~9.1	7.2~9.1	7.5~9.1	7.8~9.1	8.1~9.1	8.4~9.1	8.7~9.1	9.0~9.1		
h3	cm	15	15	16	17	17	18	19	19	20		