

「美しいプリント」を活かした成功事例

雑貨店

ほぼすべてのPOPを
店内で制作。
デザイナーも納得の美しさ。



デザイン調整から成型まで、 POP制作作業が店内で完結。

もともと店内にプリンターがなく、POP類は事務所で出力して持ち込んでいました。導入後は面倒な往復が不要になり、置き場所やサイズなどを見てデザインを調整しながら作業できるので、作業が効率的になりました。



難しいテキスタイルの色味も柄も、しっかり再現。

テキスタイルを紙にプリントする際に、これまでのプリンターは色や細部の再現性が低く、見本として通用しないのが不満でした。でも今は元のデザインに忠実な色味と柄でプリントできるので、POPはもちろん展示会の見本としても使え、デザイナーからも高評価です。



商品POPから熨斗^{のし}、パッケージまで幅広く制作。

店内の印刷物は、新商品、新情報の紹介、催しもののポスター、セールや値下げの告知など、たくさんの種類があります。さらにパッケージに同梱するチラシや、贈答品用の熨斗^{のし}やパッケージもつくっていただきます。カラーでもプリントスピードが早くとても便利です。



海外のお客様にPIXUSで“おもてなし”。

外国のお客様に道を尋ねられた際に、これまでは近くの事務所で地図をプリントしてお渡ししていました。でも今はスマホの画面をワイヤレスでプリントしてその場でお渡ししています。店内で記念撮影をしたいお客様には、スマホで撮ってプリントしてプレゼントすることもあります。



isso ecco表参道店 店長
浅川 ゆかりさん

日常的なデザインにシンプルなものが増える中、カラフルなアイテムがあると気持ちが楽しくなりませんか？そんな心がうれしくなる、ライフスタイルに彩りを添えるような商品を見つけに来てくださいね。



美しいプリントとスマートなデザイン。
店頭POPづくりの強い味方。

PIXUS TS8130

- 写真や複雑なデザインも美しく、文字もくっきり「6色ハイブリッド」
- なくなった分だけ交換できて、経済的な「独立インクタンク」
- お店の雰囲気に合わせて選べる「3色のカラーバリエーション」
- 店舗の作業スペースにおさまるコンパクト設計

A4普通紙のプリントスピード		A4普通紙のインクコスト(税別)		給紙可能枚数	コピースピード
モノクロ	カラー	カラー・標準容量	カラー・小容量	A4普通紙 最大 100枚(後トレイ) 100枚(カセット) はがき 最大 40枚(後トレイ)	約 19秒
約 15.0 ipm	約 10.0 ipm	約 9.9円	約 14.8円		

製品に関する情報はこちらで
ご確認ください。



キヤノン PIXUS ホームページ

canon.jp/pixus

キヤノン ビジネスプリンター スペシャルサイト

canon.jp/biz-ij