

# 機能一覧表

	店舗向けモデル					スモールオフィス向けモデル						特大容量タンク搭載モデル		
	TR9530	TR8530	TR7530	TR4530	TR703 <small>NEW</small>	iX6830	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130	iP110	G3310	G1310
<b>すばやく、ムダなくプリントする</b>														
高速プリント(重ね連送)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
自動両面プリント・両面コピー	○	○	○	○	○*1	—	○	○	○	○	○*2	—	—	—
2段カセット大容量給紙	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—
全色顔料インク	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
ハイブリッドインク	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○
スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
2in1/4in1コピー	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
ページ順コピー	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
ズーム/自動変倍コピー	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
自動濃度調整コピー	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
IDカードコピー	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
冊子レイアウトコピー	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大判原稿コピー	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JOB予約	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
<b>スキャンをビジネスに活かす</b>														
同時両面スキャン	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
スキャンtoフォルダー	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
スキャンtoメモリー	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
スキャンtoEメール	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
<b>ファクスでビジネスを効率化</b>														
スーパーG3規格対応	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
受信ファクスの自動両面プリント	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
PCファクス送信	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
ファクスtoフォルダー	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
自動受信切換	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
親切受信	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
FASECのガイドラインに準拠	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
ファクス番号確認入力機能/ 送信先ファクス情報確認機能/ アドレス再表示/誤接続防止機能	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
外部メモリー自動保存	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
メモリー代行受信	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
通信結果・管理レポート	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
<b>快適な社内ネットワーク</b>														
無線LAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
有線LAN	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
クラウドリンク	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
<b>コストを削減する</b>														
低TEC値	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○
特大容量タンク	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
大容量&独立インクタンク	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
電源管理設定	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
使用実績表示	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
<b>使用状況を管理する</b>														
SNMP(Simple Network Management Protocol)	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
設定制限・動作制限	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○*3	—	—	—
ステータスの通知メール	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
IPアドレスフィルタリング	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
<b>その他</b>														
2WAY給紙	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タッチパネル液晶	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
カスタム登録	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
PosterArtist	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○
Quick Utility Toolbox	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
CSP(キヤノンサービスパック)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
モバイルプリンター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
A3プリント	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
グリーン購入法	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 自動両面プリントのみ対応。インクジェット写真用はがき、インクジェット光沢郵便はがきは両面非対応です。\*2 自動両面プリントのみ対応。\*3 設定制限のみ対応。