

	PRO1260	PRO2040	PRO3060	PRO4060
ユーザー数		無制限		
CPU	SonicWALL Security Processor	x86 800MHz	Intel Pentium4 2GHz	
RAM/Flash	64MB/8MB	128MB/64MB	256MB/64MB	
インターフェース	WAN×1 LAN×24 Option×1 Up link×1 10/100BASE 自動認識	WAN×1 LAN×1 DMZ×1 10/100BASE 自動認識 *1	WAN×1 LAN×1 DMZ×1 10/100BASE 自動認識 *1	WAN×1 LAN×1 Option×4 10/100BASE 自動認識
同時セッション数	6,000/ 10,000 *2	32,000	128,000	500,000
標準搭載OS	SonicOS Standard			SonicOS Enhanced
ポリシー数	150/500 *2	150/1,000 *2	300/3,000 *2	5,000
FW パフォーマンス *3	90Mbps	200Mbps	300Mbps	
VPN パフォーマンス (3DES) *3	30Mbps	50Mbps	75Mbps	190Mbps
サイト間VPN接続数	25	50	500/1,000 *2	3,000
同梱グローバルVPNクライアントライセンス数	5	10	25	1,000
最大グローバルVPNクライアントライセンス数	50	100	500	3,000
暗号化方式	ARC4/DES/3DES/AES			
鍵管理	IKE(事前共有鍵/証明書)、手動鍵			
NATトラバース	○			
同梱SSL-VPNライセンス数	-			
最大SSL-VPNライセンス数	-			
内部ユーザーデータベース	200	250	500	
SNMP管理	○			
ハードウェアフェイルオーバー	-	○ *2		○
ISPフェイルオーバー/ WANロードバランシング	○ *2			○
オブジェクトベース管理	○ *2			○
ログ/レポート機能	ViewPoint *4、ローカルログ、Syslog			
コンテンツフィルタリング	コンテンツフィルタリングサービス *5			
ディープ パケット インスペクション	Gateway Anti-Virus/Anti-Spyware/IPS *5			
アンチウイルス機能 (Client)	Network アンチウイルス *6			
形状	19インチ・ラックマウント・モデル			
外寸	W:432mm D:250mm H:44mm	W:432mm D:250mm H:44mm	W:432mm D:330mm H:45mm	
重量	3.24kg	3.86kg	5.9kg	
電源	100-240V AC 50-60Hz 1.5A			
消費電力	24W	65W	100W	

\*1 SonicOS Enhanced アップグレード時、PRO2040では4ポート(WAN×1、LAN×1、Option×2)、PRO3060では6ポート(WAN×1、LAN×1、Option×4)が使用可能です。

\*2 SonicOS Enhanced アップグレード時となります。

\*3 内部処理の理論値です。通信の実行速度は使用時の環境によって変化します。

\*4 PRO1260、PRO2040、PRO3060はオプション、PRO4060は標準でライセンスが付属しております。

\*5 「Advanced Pack PLUS」では初年度分(1年間有効)のライセンスが付属しております。

\*6 オプション

	PRO4100	PRO5060c	PRO5060f
ユーザー数	無制限		
CPU	Intel Pentium	Intel Xeon	
RAM/Flash	512MB/64MB		
インターフェース	WAN × 1 LAN × 1 Option × 8 10/100/ 1000BASE 自動認識	WAN × 1 LAN × 1 Option × 4 10/100/ 1000BASE 自動認識	WAN × 1 LAN × 1 Option × 2 SX/SC Fiber × 2 10/100/ 1000BASE 自動認識
同時セッション数	600,000	750,000	
標準搭載OS	SonicOS Enhanced		
ポリシー数	10,000	15,000	
FW パフォーマンス *1	800Mbps	2.4Gbps	
VPN パフォーマンス (3DES) *1	350Mbps	700Mbps	
サイト間VPN接続数	3,500	4,000	
同梱グローバルVPNクライアントライセンス数	1,500	2,000	
最大グローバルVPNクライアントライセンス数	5,000	6,000	
暗号化方式	ARC4/DES/3DES/AES		
鍵管理	IKE(事前共有鍵/証明書)、手動鍵		
NATトラバース		○	
同梱SSL-VPNライセンス数		-	
最大SSL-VPNライセンス数		-	
内部ユーザーデータベース	750	1,000	
SNMP管理		○	
ハードウェア フェイルオーバー		○	
ISPフェイルオーバー/ WANロードバランシング		○	
オブジェクトベース管理		○	
ログ/レポート機能 コンテンツフィルタリング		ViewPoint、ローカルログ、Syslog コンテンツフィルタリングサービス *2	
ディープ パケット インスペクション		Gateway Anti-Virus/Anti-Spyware/IPS *3	
アンチウイルス機能 (Client)		Network アンチウイルス *4	
形状	19インチ・ラックマウント・モデル		
外寸	W:432mm D:412mm H:45mm		
重量	6.83kg	7.05kg	
電源	100-240V AC 50-60Hz 6-3A	100-240V AC 50-60Hz 6A	
消費電力	163W	120W	

\*1 内部処理の理論値です。通信の実行速度は使用時の環境によって変化します。

\*2 「Advanced Pack PLUS」では初年度分(1年間有効)のライセンスが付属しております。

\*3 初年度分(1年間有効)のライセンスが付属しております。

\*4 オプション