

製品価格一覧表

■本体価格

製品名	商品コード	標準価格	合計	備考
imagePRESS C660CA <small>※別途プリンターオプションを選択</small>			5,000,000円	カラー/モノクロ65枚の複合機。 本体、操作部、マルチカラーイメージリーダーユニットのセット。(Send機能 標準装備)*1 別途imagePRESS Server H350 V2.0/ imagePRESS Server G250 V2.0のいずれか装着が必要です。*2 スターターキットには本体設置作業に必要な イニシャルトナー(C,M,Y,Bk各1本)と設置時の キャリブレーション用純正用紙が同梱されて います。
imagePRESS C660series	3239C001	3,500,000円		
(e)imagePRESS C660CA ライセンス	3247C002	450,000円		
立面操作部・G1	1135C001	500,000円		
マルチカラーイメージリーダーユニット・M2	3241C007	500,000円		
imagePRESS C910シリーズ スターターキット	3588V637	50,000円		

*1 コピー/スキャン機能をご使用されないお客様は、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2の代わりにプリンタカバー・H2とオートグラデーションセンサー・A1を装着してください。
 *2 別途、必須選択オプションより、排紙オプションを追加してください。

<プリンターオプション> ※いずれかのプリンターオプションが必要です。

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
imagePRESS Server H350 V2.0	3656C011	2,900,000円	12,000円	外付けPSプリントサーバー(タワー型)
imagePRESS Server G250 V2.0	3655C011	980,000円	9,500円	外付けPSプリントサーバー(本体背面に取付)

■搬入設置料

機種	搬入手配料金	設置料金	備考
imagePRESS C660CA	38,000円	25,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

- 時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は57,000円となります。
 - 時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途階段作業料金が必要になります。
 - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出搬去費」が必要となります。
- ※詳細はご購入先にご確認ください。

■必須選択オプション ※いずれかの排紙オプションが必要です。

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
排紙	コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—	本体左側面部に取り付けれる250枚積載可能な排紙トレイ。*1
	ステイブルフィニッシャー・AC1	3235C001	280,000円	4,500円	最大3,500枚積載。コーナーとじ(65枚)、ダブルとじ(65枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1
	中綴じフィニッシャー・AC1	3236C001	420,000円	5,000円	最大3,500枚積載。コーナーとじ(65枚)、ダブルとじ(65枚)、中綴じ(20枚)が可能。取付けには、オプション電源・V1が必要です。*1
	オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—	電源キット。ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1装着時に必要です。

*1 コピートレイ・R2、ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1を同時に装着することはできません。

■本体関連オプション

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
給紙	手差し給紙ユニット・C1	3242C001	60,000円	4,000円	本体右側面部に取り付けれる250枚給紙可能な手差しトレイ。*1
	多段デッキ・D1	4369C001	980,000円	8,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3段(1,500枚×2+2,000枚×1)計5,000枚(80g/m ²)収容可能。*2
	スルーパスキット・A1	4372C001	350,000円	5,000円	多段デッキ・D1に手差し給紙ユニット・C1またはPODデッキライトXL・A2を装着する場合に必要なオプション。
	PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	7,500円	最大330.2mm×487.7mmまで、3,500枚(80g/m ²)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。*2
	PODデッキライトXL・A2	2575C009	650,000円	10,000円	最大330.2mm×487.7mmの用紙を3,500枚(80g/m ²)、長尺用紙最大330.2mm×762.0mmを1,000枚(80g/m ²)収容可能。取付けには、PODデッキライト取付けキット・B1が必要です。
	PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—	PODデッキライト・C1またはPODデッキライトXL・A2装着時に必要なオプション。*3
給紙関連	手差し補助トレイ・D1	3243C001	65,000円	1,500円	手差しトレイ給紙時の斜行補正用オプション。
	長尺用トレイ・B1	1228C001	50,000円	2,500円	487.7mm超の長尺用紙を手差しから給紙する場合に必要なオプション。給紙側と排紙側の長尺用延長トレイのセットです。取付けには手差し給紙ユニット・C1、手差し補助トレイ・D1が必要です。
	インデックス紙アタッチメント・F1	8930B001	12,000円	—	インデックス紙プリント時に必要。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・F1	8928B001	12,000円	—	本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。
	封筒搬送キット・H1	4370C001	65,000円	—	多段デッキ・D1用封筒アタッチメント。1段につき1つ必要です。
	封筒搬送キット・G1	8929B001	65,000円	—	PODデッキライト・C1/PODデッキライトXL・A2用封筒アタッチメント。
重送検知キット・B1(多段デッキ用)	4371C001	50,000円	2,000円	多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。重送した用紙はバージトレイに排出します。取付けには、多段デッキ・D1が必要です。	

製品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
給排紙関連	ジョーガーキット・A1	3237C001	30,000円	2,500円	フィニッシャー排紙時に用紙の紙崩れを行うオプション。取付けには、ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC1が必要です。
	2穴/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	60,000円	2,000円	ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1に装着可能な2穴/4穴パンチャー。
その他	プリンタカバー・H2	0097C002	10,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・M2を装着しない場合に必要。
	オートグラデーションセンサー・A1	8498B001	20,000円	2,000円	プリンタカバー・H2装着時に必要なオプション。
	リーダーヒーターキット・G1	3110B002	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	マルチカラーイメージリーダーユニット・M2の開閉を支援するハンドル。
	省スペースモニター取付けキット・A2	2353B003	150,000円	2,500円*4	本体操作部を省スペース化するためのキット。取付けには、ペンギンアームが必要です。
日本フォームサービス ペンギンアーム FFP-PA75-C3-F-S	1155V494	オープン価格	—	省スペースモニター取付けキット・A2装着時に必要です。	

- *1 用紙により連続給紙できない場合があります。
- *2 多段デッキ・D1とPODデッキライト・C1を同時に装着することはできません。
- *3 多段デッキ・D1重連時(スルーバスケット・A1装着時)は不要です。
- *4 既設機への取付けの場合は、10,000円となります。

■ システム関連オプション

製品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
ImagePRESS Server関連	Graphic Arts Pro Package 1年ライセンス	7752A060	213,000円	2,500円	ImageViewer, Spot Pro, Preflight, Postflight, コントロールバー機能を追加するためのライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 (H350用*2)
	Graphic Arts Pro Package 2年ライセンス	7752A059	403,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 3年ライセンス	7752A058	572,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 4年ライセンス	7752A057	677,000円	2,500円	
	Graphic Arts Pro Package 5年ライセンス	7752A041	795,000円	2,500円	
	Automation Package 1年ライセンス	7752A064	94,000円	2,500円	ジョブの処理機能(スケジュール印刷、割り込み印刷、次に印刷)、Preflight, Fiery JDF, Fiery JobFlow Base機能を追加するためのライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 (G250用*2)
	Automation Package 2年ライセンス	7752A063	178,000円	2,500円	
	Automation Package 3年ライセンス	7752A062	251,000円	2,500円	
	Automation Package 4年ライセンス	7752A061	298,000円	2,500円	
	Automation Package 5年ライセンス	7752A045	349,000円	2,500円	
	ColorRight Package 1年ライセンス	7752A068	111,000円	2,500円	ImageViewer, Spot Pro, Postflight, コントロールバー、Image Enhance Visual Editor機能を利用可能にするライセンス。使用期限1~5年間のいずれかをご選択ください。*1 (G250用*2)
	ColorRight Package 2年ライセンス	7752A067	210,000円	2,500円	
	ColorRight Package 3年ライセンス	7752A066	298,000円	2,500円	
	ColorRight Package 4年ライセンス	7752A065	354,000円	2,500円	
	ColorRight Package 5年ライセンス	7752A049	415,000円	2,500円	
	Adobe PDF Print Engine KIT	7752A050	300,000円	2,500円	Adobe PDF Print Engineでの出力を可能にするライセンス。(G250用*2)
	Fiery Impose v1.1	6596A047	250,000円	2,500円*3	面付けソフト(1ライセンス)。Adobe Acrobat Pro非同梱。
Fiery Compose v1.1	2351B008	120,000円	2,500円*3	ページ編集ソフト(1ライセンス)。Adobe Acrobat Pro非同梱。	
Fiery Impose and Compose	6596A043	300,000円	2,500円*3	Fiery ImposeとFiery Composeのセット。	
Adobe Acrobat Pro 2020 Option Kit	7752A071	70,000円	2,500円*3	Impose/Composeを使用するクライアントでAdobe Acrobat Proを使用するためのライセンス。	
リムーバブルHDDキット・B5	0134B008	200,000円	5,000円	内蔵HDDを取り外し可能にするためのオプション。(H350用)	
スキャン	(e) スキャンソリューション機能拡張キット・F1	3405B038	100,000円	*4	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Office Open XML生成機能を拡張するオプション。
	(e) Reader Extensions PDF 拡張キット・F1	0249C002	32,000円	*4	Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルの生成機能を拡張するオプション。
	(e) サーチャブルPDF拡張キット・F1	0248C002	50,000円	*4	サーチャブルPDF/XPS生成機能を拡張するオプション。
	(e) スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1	3406B010	100,000円	*4	暗号化PDF生成機能、機器署名PDF生成機能を拡張するオプション。
	(e) ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*4	ユーザー署名PDF/XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
セキュリティ	データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	*4	HDD残存データの完全消去を行うオプション。
	HDD暗号化/ミラーリングキット・E3	3603C001	32,000円	3,500円	HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプション。HDD暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
	オプションHDD(3.5inch/1TB)・M1	8660B001	70,000円	2,500円	HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・E3でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。
	リムーバブルHDDキット・AB2	3741B002	98,000円	5,000円	本体に内蔵しているハードディスクを外部に持ち運びするための専用ケースです。ハードディスクを取り外して安全な場所に保管することで、盗難などから大切なデータを守ります。
その他	(e) ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1	1642B018	20,000円	*4	本体UIで使える機能をユーザごとに制限可能にするオプション。
	音声ガイドダンスキット・F1	3681B002	70,000円	2,500円	コピー/SEND基本操作画面の音声読み上げを可能にするオプション。
	(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	2,500円	リモートFAX機能を利用するクライアント機に必要なオプション。
	USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000円	1,500円	本体にICカードリーダーなどを装着可能にするオプション。

製品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	マルチメディアリーダー/ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、Micro Drive、Memory Stick、Memory StickProにデータを保存したり、これらのカード内のデータを印刷する際に必要なオプション。 ※取付にはUSBデバイスポート・A3が必要です。
	エックスライト i1 Basic Pro 3 KHG0908	3782V391	オープン価格	—	エックスライト社製の測色器。高精度なキャリブレーションを実施するのに必要です。
	EFI ES-3000	3937V892	150,000円	—	EFI社の測色器。キャリブレーションおよびEFIコントローラーにおけるSpotOnの機能を使用するのに必要です。

- *1 5年以上使用する場合は、追加でライセンス購入が必要です。
- *2 V2.0のみ対応となります。
- *3 imagePRESS Serverへのインストール作業時に限ります。PCへのインストールはお客様作業になります。
- *4 サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

管理オプション

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。
コピーカードリーダー取付けキット・A4	3730B004	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取付けする際に必要なキット。
カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	—
カードセット・A6(501~1000番)	4781B006	225,000円	—	—

消耗品価格

製品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
ステイプル・X1	0146C001	5,000円	—	ステイプル針5,000本×3個(ステイプルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC1用)。
ステイプル・Y1	0148C001	2,800円	—	中綴じ針2,000本×2個(中綴じフィニッシャー・AC1用)。

用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚あたりの単価
高白色用紙 GF-C081(81.4g/m ²)	A3	4044B001	11,820円/箱	500枚×3冊/箱	7.88円
	A4	4044B002	9,590円/箱	500枚×5冊/箱	3.83円
高白色用紙 GF-C209(209g/m ²)	A3	4044B007	13,080円/箱	100枚×4冊/箱	32.70円
	A4	4044B008	13,080円/箱	100枚×8冊/箱	16.35円
高白色用紙 GF-C300(300g/m ²)	A3	4044B037	28,980円/箱	250枚×2冊/箱	57.96円
	A4	4044B038	14,490円/箱	250枚×2冊/箱	28.98円

推奨用紙は、キヤノンホームページにてご確認ください。


<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>



機械寸法


ステイプルフィニッシャー・AC1 1,195mm (高さ), 1,163mm (高さ), 517mm (幅), 627^{*4}mm (幅), 656mm (幅)
 中綴じフィニッシャー・AC1 1,195mm (高さ), 1,163mm (高さ), 517mm (幅), 627^{*4}mm (幅), 656mm (幅)
 本体 1,952mm (幅), 1,424mm (高さ), 882mm (幅), 749^{*2}mm (幅), 458mm (幅), 666^{*2}mm (高さ)
 多段デッキ・D1 1,080mm (高さ), 965mm (幅)
 PODデッキライト・C1 568^{*3}mm (高さ), 717mm (幅)
 PODデッキライトXL・A2 568^{*3}mm (高さ), 1,105mm (幅)
 プラグ形状(刃側) 100V 15A
 50Hz/60Hz共通 適用規格: JIS C8303 極数2(接地極付)
 占有面積 <手差し給紙ユニット・C1 / コピートレイ・R2装着時> 1,572mm (高さ), 1,952mm (幅)
 ※ 別途、背面スペースの確保が必要です。

構成01(最小構成)



商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C660series	3239C001	3,500,000円	25,000円
(e)imagePRESS C660CA ライセンス	3247C002	450,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	9,500円
マルチカラーイメージリーダーユニット・M2	3241C007	500,000円	
imagePRESS Server G250 V2.0	3655C011	980,000円	—
手差し給紙ユニット・C1	3242C001	60,000円	
コピートレイ・R2	0164C002	10,000円	—
imagePRESS C910シリーズ スターターキット	3588V637	50,000円	—
本体・オプション計		6,050,000円	38,500円

構成02



商品名	商品コード	標準価格	取付料
imagePRESS C660series	3239C001	3,500,000円	25,000円
(e)imagePRESS C660CA ライセンス	3247C002	450,000円	
立面操作部・G1	1135C001	500,000円	9,500円
マルチカラーイメージリーダーユニット・M2	3241C007	500,000円	
imagePRESS Server G250 V2.0	3655C011	980,000円	7,500円
PODデッキライト・C1	0163C001	400,000円	
PODデッキライト取付けキット・B1	1137C001	30,000円	—
手差し給紙ユニット・C1	3242C001	60,000円	4,000円
中綴じフィニッシャー・AC1	3236C001	420,000円	5,000円
オプション電源・V1	8493B001	25,000円	—
imagePRESS C910シリーズ スターターキット	3588V637	50,000円	—
本体・オプション計		6,915,000円	51,000円

■主なオプション仕様

■多段デッキ・D1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒*2*3
用紙坪量*4	52g/m ² ～350g/m ²
給紙容量／給紙枚数	1,500枚×2段+2,000枚×1段(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、5.8A、50/60Hz共通/約1,000W
大きさ／質量*5	965mm(幅)×800mm(奥行)×1,080mm(高さ)/約176kg
本体接続時の占有寸法*6	2,274mm(幅)×982mm(奥行)

- *1 大容量スタッカー・H1を装着時は、最小サイズが140mm×182mmになります。
- *2 紙種によって使用できない場合があります。
- *3 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
 定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
 不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- *4 用紙種類により異なります。
- *5 スルーバスケット・A1装着時は、幅1,055mm/重量214kgになります。
- *6 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

■PODデッキライト・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2*3
用紙坪量*4	52g/m ² ～350g/m ²
給紙容量／給紙枚数	3,500枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz共通/約480W
大きさ／質量	717mm(幅)×686mm(奥行)×568mm(高さ)/約76kg
本体接続時の占有寸法*5	2,049mm(幅)×934mm(奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
- *2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
 定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
 不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- *3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1なしで使用できます。
- *4 用紙種類により異なります。
- *5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

■PODデッキライトXL・A2

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×762.0mm)、封筒*1*2*3
用紙坪量*4	487.7mm以下:52g/m ² ～350g/m ² 487.7mm超:64g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	487.7mm以下:3,500枚(80g/m ²) 487.7mm超:1,000枚(80g/m ²)
電源／最大消費電力	AC 100V、2.4A、50/60Hz/約480W
大きさ／質量	1,105mm(幅)×686mm(奥行)×574mm(高さ)/約113kg
本体接続時の占有寸法*5	2,419mm(幅)×934mm(奥行)

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
- *2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
 定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
 不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- *3 10×13インチは、封筒搬送キット・G1なしで使用できます。
- *4 用紙種類により異なります。
- *5 コピートレイ・R2、マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

■インデックス紙アタッチメント・F1

用紙サイズ	A4/LTR
給紙容量	高さ60mm(300～400枚相当)
質量	約0.1kg

■手差し給紙ユニット・C1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2
用紙坪量*3	52g/m ² ～350g/m ²
給紙容量／給紙枚数	250枚(80g/m ²)*4

- *1 紙種によって使用できない場合があります。
- *2 使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
 定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
 不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
- *3 用紙種類により異なります。
- *4 用紙により連続給紙できない場合があります。

■長尺用トレイ・B1

用紙サイズ	100mm×148mm～330.2mm×487.7mm、210.0mm×487.8mm～330.2mm×1,300mm*1
用紙坪量*2	487.7mm超:64g/m ² ～300g/m ² 762.0mm超:106g/m ² ～300g/m ²
給紙容量／給紙枚数	1枚
排紙容量／排紙枚数	100枚*3

- *1 送り長さ762mm以上の場合は、手で支える必要があります。
- *2 用紙種類により異なります。
- *3 装着する排紙オプションにより異なります。
- *4 解像度は600dpiに限りです。
- *5 ページ印字、部数印字、スタンプ機能は非対応です。

■封筒搬送キット・F1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、COM10、No.10、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ
積載可能枚数(高さ)	50枚
質量	約30g

■封筒搬送キット・H1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ
積載可能枚数(高さ)	【上段/中段】 長形3号、洋形長3号、角形2号:50mm*1 【下段】 長形3号、洋形長3号、角形2号:100mm*1
質量	約1.2kg

- *1 封筒の構造がサイド貼り/カス貼りの場合は20mm。

■封筒搬送キット・G1

封筒種類	【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10、No.10、ISO-C5、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ
積載可能枚数(高さ)	長形3号:160mm*1 洋形長3号、角形2号:100mm*2
質量	約1.5kg

- *1 封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。
- *2 封筒の構造がサイド貼り/カス貼りの場合は45mm。

■コピートレイ・R2

トレイ容量	250枚(80g/m ²)
大きさ／質量	422mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)/約1.2kg
本体接続時の占有寸法*1	1,952mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)

- *1 マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

■ステイブルフィニッシャー・AC1 / 中綴じフィニッシャー・AC1

用紙サイズ	330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm～330.2mm×487.7mm)*1、封筒	
用紙坪量	トレイA(上段)	52g/m ² ～256g/m ² *2
	トレイB(中段)	52g/m ² ～256g/m ² *2
	トレイC(下段)	52g/m ² ～350g/m ²

トレイ容量	トレイA(上段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【A4、B5、A5、A5R】高さ47mm以下、または250枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ24mm以下、または125枚
	トレイB(中段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【A4、B5、A5、A5R】高さ47mm以下、または250枚 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ24mm以下、または125枚
	トレイC(下段)	仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ 【A4、B5、A5R】高さ423mm以下、または3,000枚*3 【330mm×483mm、320mm×450mm (SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5】高さ216mm以下、または1,500枚
シフト可能サイズ	トレイA(上段) トレイB(中段) トレイC(下段)	A3、B4、A4、B5 A3、B4、A4、A4R、B5
	枚数*4	コーナーステイブル、ダブルステイブル 【A4、B5】65枚(80g/m ²) 【A3、B4、A4R】40枚(80g/m ²) ※コート紙の場合はサイズ問わず2枚 マニュアルステイブル 65枚(80g/m ²)
ステイブル	位置/サイズ	コーナーステイブル、ダブルステイブル A3、B4、A4、A4R、B5 【中綴じ可能枚数】20枚(80g/m ²)表紙1枚含む*5 【未綴じ折り可能枚数】3枚(80g/m ²)*5 【サイズ】A3、B4、A4R、305mm×457mm、ユーザー設定サイズ(210mm×279.4mm～304.8mm×457.2mm)
	中綴じ*5	
針なし綴じ*6	最大綴じ枚数	【52g/m ² ～64g/m ² 】5枚 【65g/m ² ～81.4g/m ² 】4枚 【81.5g/m ² ～105g/m ² 】3枚
	綴じ可能サイズ 用紙 綴じ位置	A3、A4 薄紙(52g/m ² ～63g/m ²)、普通紙(64g/m ² ～105g/m ²)、色紙、再生紙 左上1か所綴じ
電源/最大消費電力	本体より供給	
大きさ/質量	527mm(幅)×623mm(奥行)×1,099mm(高さ) / ステイブルフィニッシャー・AC1:約35kg 中綴じフィニッシャー・AC1:約58kg	
本体接続時の占有寸法*7	2,191mm(立面操作部・G1最右部まで)×982mm(奥行)	

- *1 長尺用トレイ・B1を取り付けている場合には、100mm×148mm～330.2mm×1,300mmになります。なお、長尺用紙はトレイCへの排紙のみ行えます。
- *2 薄紙(52g/m²～59g/m²)の両面、及びコート紙(85g/m²～105.9g/m²)を除きます。
- *3 薄紙(52g/m²～59g/m²)の場合は、高さ216mm以下、または1,500枚になります。
- *4 用紙の種類や厚さによって異なります。
- *5 中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応。
- *6 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホットキスと同等の保持力はありません。
- *7 マルチカラーイメージリーダーユニット・M2、立面操作部・G1装着時。

■2穴/4穴パンチャーユニット・A1

用紙サイズ	【2穴】A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 【4穴】A3、A4
用紙坪量	52g/m ² ～256g/m ²
パンチ穴数/穴径	2穴/4穴:6.5mm
パンチ間隔	80mm
パンチ屑受け容量*1	【2穴】約10,000枚(68g/m ²) 【4穴】約5,000枚(80g/m ²)
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ/質量	フィニッシャーに内蔵/約2.3kg

- *1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

■ジョーガーユニット・A1

用紙サイズ	【ノンソート】A3、B4、A4R、A4、B5R、B5 【シフトソート】A3、B4、A4R、A4、B5
用紙坪量	【ノンソート】52g/m ² ～300g/m ² 【シフトソート】52g/m ² ～256g/m ²
シフト量	【A3、B4、A4R、A4、B5】20mm 【A4R】17mm
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ/質量	フィニッシャーに取付け

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2022年1月現在のものです。●WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3およびPostScriptロゴは米国 Adobe Systems 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。