



キヤノン製オフィス向け複合機

耐震対策製品のご案内

[キヤノン製オフィス向け複合機の耐震対策に関する考え方]

お客様に危害を与えないように“地震対策を施せる設計”を基本方針に、**転倒、移動、落下による身体への危害防止、避難路への障害防止、**またはそれらの軽減を目的※としています。

※地震による被害発生防止を保証するものではありません。

※地震後の機器の正常稼働を保証するものではありません。

※複合機を傾けた場合に転倒しない、お客様に危害を与えないなどの評価・検証は徹底に行っていますが、耐震については地震の種類・設置場所（地盤・建造物・フロア）によって求められる性能が異なり、公表できる情報はございません。

キャスター抑止タイプ 耐用年数5年



震度6強相当※

地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面上に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。

※神戸波形（震度7相当）を縮小した波形（震度6強相当）で効果を確認。
「長周期地震動」には対応しておりません。



※上記は、iR-ADV C5560F IIIに装着した場合。



複合機本体のアジャスターは、上げてお使い下さい。床面がカーペットの場合、アジャスターを下げてください。カーペットに食い込み転倒リスクが高くなります。

フロア固定タイプ 耐用年数5年



震度7相当

耐震マットと板金を組み合わせて震度7相当※までの地震でオフィス向け複合機の移動を防止します。また高層ビルで発生する「長周期地震動」にも対応しています。

※十勝波形（震度6相当）と神戸波形（震度7相当）で効果を確認。



※上記は、iR-ADV C5560F IIIに装着した場合。



地震対策キット 価格表

対応機種・オプション構成については次ページをご参照ください。

キャスター抑止タイプ

| | 商品名 | 商品コード | 標準価格(税別) | 取付料* | 備考 |
|--------------------|------------|----------|----------|------|--|
| 本体・ オプション 共通 | 地震対策キット・A1 | 4749B001 | 10,000円 | 500円 | ゴムブロック×2個が同梱されています。 |
| | 耐震取付キット・B1 | 5950B014 | 2,500円 | 500円 | iR-ADV C356Fシリーズ/C355F/C350Fに、 地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。 |
| | 耐震取付キット・C1 | 5950B027 | 2,500円 | 500円 | iR-ADV C3500/C3300シリーズ/iR C3020Fに、 地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。 |

* 本商品のみ設置する場合は、別途訪問料10,000円が必要です。

フロア固定タイプ

納品には数ヶ月かかる場合がございます。予めご了承ください。

| | 商品名 | 商品コード | 標準価格(税別) | 取付料*1 | 備考 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|---|
| 本体 | 耐震固定ユニット・B | 5950B009 | 26,500円 | 1,000円*2 | 固定ユニット×1個が同梱されています。 |
| | 耐震固定ユニット・C | 5950B010 | 23,000円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・D | 5950B011 | 23,000円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震底板・A | 5950B012 | 26,000円 | —*2 | 装着機種・構成によって、「耐震固定ユニット」 装着時に必要なオプションです。 |
| | 耐震取付キット・A1 | 5950B013 | 2,500円 | —*2 | |
| 給排紙 オプション | 耐震固定ユニット・E | 5950B015 | 57,500円 | 1,000円*2 | 固定ユニット×1個が同梱されています。 |
| | 耐震固定ユニット・F | 5950B016 | 57,500円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・G | 5950B017 | 57,500円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・H | 5950B018 | 57,500円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・J | 5950B019 | 57,500円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・K | 5950B020 | 57,500円 | 1,000円*2 | 固定ユニット×2個が同梱されています。 |
| | 耐震固定ユニット・L | 5950B021 | 57,500円 | 1,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・M | 5950B022 | 115,000円 | 2,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・N | 5950B023 | 115,000円 | 2,000円*2 | 固定ユニット×1個が同梱されています。 |
| | 耐震固定ユニット・P | 5950B024 | 115,000円 | 2,000円*2 | |
| | 耐震固定ユニット・Q | 5950B025 | 115,000円 | 1,000円*2 | 固定ユニット×2個が同梱されています。 |
| | 耐震固定ユニット・R | 5950B026 | 115,000円 | 2,000円*2 | |
| | 耐震底板・B | 5950B028 | 100,000円 | 1,000円*2 | |

※ 各商品によって、固定ユニットの形状が異なります。

※ 製品移動などに伴う本製品の貼り替え後の同等性能は保証できません。


*1 本商品のみ設置する場合は、別途訪問料10,000円が必要です。

*2 本商品を設置する場合、必ず事前に現地調査作業が必要になります。

本商品における設置前の床面施工作業は、サービスでは実施致しません。床面施工については、予めお客様より床面施工業者へご依頼いただき施工ください。

長周期地震動とは・・・

地震による通常の震動とは異なり、約2～20秒周期で揺れる震動のことである。長周期地震動は超高層建築物の固有振動数と一致しやすく、今までこのような震動に対して設計段階での対策が取られてこなかったため、従来地震に強いとされてきた超高層ビルに対して破壊的ダメージをもたらすものと懸念されている。低層建築物・中層建築物などではほとんど揺れを感じないが、高層建築物などでは高い階に行けばいくほど揺れが強くなる。



東日本大震災において

震源から離れた東京都内(23区の震度は「5強」)で長周期地震動を観測し、新宿センタービルなどの超高層ビルが最長13分間、最大108センチほど揺れていたことが分かった。

地震対策キット 対応表

※1 MFP本体(カセットベディスタル、インナーフィニッシャー、内蔵パンチャー、ステイブルフィニッシャー/中綴じフィニッシャー、外付けパンチャー、ペーパーデッキ/PODデッキ装着時含む)装着時です。その他オプション装着時は、弊社担当営業へお問い合わせください。

※2 MFP本体(カセットベディスタル、インナーフィニッシャー装着時も含む)装着時です。その他オプション装着時の"対応可否"・"対応商品"・"必要数"は、弊社担当営業へお問い合わせください。

●:対応

| 機 種 | | キャスター抑止タイプ(※1) | | | フロア固定タイプ(※2) | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | | 地震対策 キット・A1 | 耐震取付 キット・B1 | 耐震取付 キット・C1 | 耐震固定 ユニット・B | 耐震固定 ユニット・C | 耐震底板・A | 耐震取付 キット・A1 |
| iR-ADV (カラー) | C9200PROシリーズ | ● | | | ● | ● | ● | |
| | C7200/C7000シリーズ | ● | | | ● | ● | ● | |
| | C7500/C5500シリーズ | ● | | | ● | | | |
| | C5200/C5000シリーズ | ● | | | ● | | | ● |
| | C3500/C3300シリーズ | ● | | ● | ● | | | |
| | C2200/C2000シリーズ C2218F-V | ● | | | ● | | | ● |
| | C356Fシリーズ/C355F/C350F | ● | ● | | | ● | ● | |
| iR-ADV (モノクロ) | 8500/8500 B/8200 PRO/8200 Bシリーズ | ● | | | ● | ● | ● | |
| | 6500/6200/6000シリーズ | ● | | | ● | ● | ● | |
| | 4500シリーズ | ● | | | ● | | | ● |
| | 4200/4000シリーズ | ● | | | ● | ● | | ● |
| imagePRESS シリーズ | C850/C750/C650/C65 C800/C700/C700L/C60 | ● | | | ● | ● | ● | |
| Refreshedシリーズ (再生モデル) | iR-ADV C5255F-R/C5240F-R C5051F-R/C5035F-R | ● | | | ● | | | ● |
| | iR-ADV C2030F-R | ● | | | ● | | | ● |
| | iR C3580F-R/C3380F-R | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | iR-ADV 6265-R/6065-R | ● | | | ● | ● | ● | |
| | iR-ADV 4045F-R/4025F-R | ● | | | ● | ● | | ● |
| | iR 5065N-R | ● | | | ● | ● | ● | |
| | iR 3035F-R/3025F-R | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| iR 3245F-R/3225F-R | ● | | | ● | ● | ● | ● | |
| iR (カラー) | iR C3020F | ● | | ● | ● | | | |

●お問い合わせは