

iR 3310F-R 製品価格一覧表

■機械本体価格

名 称	商品コード	価 格	備 考
iR 3310F-R		オープン価格	本体価格にはFLカセットV1、FLカセットU1、自動原稿送り装置、トナー、各1個が含まれます。またスーパーG3FAX機能を標準装備しています。
iR 3310F-R	6378A096		
2段カセットペディスタル-W1R	6677A007		550枚×2段、FLカセットV1、FLカセットU1 各1ヶ含む

●但し、感光体及び消耗品は含まれておりません。別途保守サービスが必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

名 称	搬入料金	設置作業料	合計	備 考
iR 3310F	17,200円	18,000円	35,200円	左記搬入設置料は標準的な搬入設置に関わる参考価格です。特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。

■本体オプション価格

商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
FLカセットV1 (S)	6701A001	12,000円	—	本体&ペディスタル上段用ユニバーサルカセット、最大用紙サイズB4
FLカセットU1 (L)	6702A001	12,000円	—	本体&ペディスタル下段用ユニバーサルカセット、最大用紙サイズA3
スタンブインクカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	済みスタンブインク
インナー2ウェイトレイ・A1-R	6704A009	40,000円	2,000円	本体内排紙部を2つに分けるトレイ
カードリーダー・C1	6575A001	30,000円	1,200円	
カードセット1 (1-30)	0547A002	16,200円	—	1～30部門
カードセット2 (31-100)	0547A003	38,000円	—	31～100部門
カードセット3 (101-200)	0547A004	49,000円	—	101～200部門
カードセット4 (201-300)	0547A005	49,000円	—	201～300部門
カセットヒーターキット・12	0567A001	18,000円	1,600円	本体取付用
カセットヒータキット13N	0568A002	18,000円	1,600円	カセットペディスタル取付用

■システム関連オプション価格

商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
ネットワークLIPSプリンタ & スキャナキット-C1R	6894A006	オープン価格	2,000円	iR 3310F-Rに、ネットワークLIPSプリンタ&スキャナ機能を拡張するキット。

■用紙価格

商 品 名		サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	商 品 名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	
普通紙	CS-680 68g/m ² 紙 ISO白色度 約82%	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円	マテリアル カラーペーパー	クリーム	A3	0990V187	7,200円/箱	500枚×3冊	4.4円
		A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊	2.7円			A4	0990V286	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
		B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円			B4	0990V296	8,800円/箱	500枚×5冊	3.3円
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊	2.2円			B5	0990V306	4,500円/箱	500枚×5冊	1.5円
		A3	5552A041	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円			A3	0990V282	7,200円/箱	500枚×3冊	4.4円
森林認証 用紙	PB PAPER GF-500 64g/m ² 紙 ISO白色度 約82%	A4	5552A042	6,350円/箱	500枚×5冊	2.7円		ピンク	A4	0990V289	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
		B4	5552A043	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円			B4	0990V298	8,800円/箱	500枚×5冊	3.3円
		B5	5552A044	4,950円/箱	500枚×5冊	2.2円			B5	0990V315	4,500円/箱	500枚×5冊	1.5円
		A3	3215B001	8,280円/箱	500枚×3冊	5.5円			A3	0990V284	7,200円/箱	500枚×3冊	4.4円
		A4	3215B002	6,900円/箱	500枚×5冊	2.9円			A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
リサイクル ペーパー	古紙配合 森林認証紙 GF-R300 66g/m ² 紙 白色度 80% 古紙混入率 15%以上	B4	3215B003	10,500円/箱	500枚×5冊	4.2円		ブルー	B4	0990V305	8,800円/箱	500枚×5冊	3.3円
		B5	3215B004	5,250円/箱	500枚×5冊	2.1円			B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊	1.5円
		A3	3092B001	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円			A3	0990V188	7,200円/箱	500枚×3冊	4.4円
		A4	3092B002	6,350円/箱	500枚×5冊	2.7円			A4	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円
		B4	3092B003	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円			B4	0990V297	8,800円/箱	500枚×5冊	3.3円
B5	3092B004	4,950円/箱	500枚×5冊	2.2円	B5	0990V314	4,500円/箱	500枚×5冊	1.5円				
リサイクル ペーパー	リサイクルペーパー GF-R100 66g/m ² 紙 白色度 70%以下 古紙混入率 70%以上	A3	3092B001	7,620円/箱	500枚×3冊	5.1円	グリーン	A3	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊	2.4円	
A4	3092B002	6,350円/箱	500枚×5冊	2.7円	B4	0990V297		8,800円/箱	500枚×5冊	3.3円			
		B4	3092B003	9,650円/箱	500枚×5冊	3.9円	B5	0990V314	4,500円/箱	500枚×5冊	1.5円		
		B5	3092B004	4,950円/箱	500枚×5冊	2.2円	VF-1420N (KOKUYO)	A4	VF-1420N	4,950円/箱	50枚	99円	

●キヤノンiR 3310F-Rには、キヤノンの推奨紙をご使用ください。

■本体及び主なオプションの仕様

■iR 3310F-R

名称	iR 3310F-R
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi×600dpi
書き込み解像度	1200dpi相当×600dpi (主走査×副走査)
階調	256階調
複写原稿	シート、ブック原稿、立体物(2kgまで)
複写サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、官製はがき(ハガキは手差し)、両面時A3~A5 画像欠け幅 先端：2.5mm 左右：2.5mm 後端：2.5mm (B4以上は3.5mm)
ウォームアップタイム	29秒以下(室温20度)
ファーストコピータイム	5.8秒以下(A4ヨコ、等倍、最上段カセット、自動濃度調整)
連続複写速度	A3 16枚 B4 14枚 A4 33枚 B5 28枚
複写倍率	定型 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、8.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25 ズーム 25~800% (1%刻み) [ADF使用時：25~400%]
給紙方式/給紙容量	550枚×2+550枚×2(2段カセットベディスタル)+55枚(手差し)
連続複写枚数	999枚
電源	AC100V 15A 50Hz/60Hz共通
最大消費電力	1.35kW以下
大きさ	565(W)×678(D)×769(H) mm
質量	80kg
機械占有寸法	830(W)×678(D) mm
メモリ容量	RAM 128MB HD 6GB
付加機能	自動用紙選択、オートカセットチェンジ、オートスリプ、オートクリア、両面、縮小拡大レイアウト、OHP中差し、移動、とじ代、枠消し、鏡像、ネガポジ反転、イメージリポート 等

■Pullスキャン機能(オプション)の仕様

形式	白黒スキャナ
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする
読み取り解像度(主走査×副走査)	150、200、300、400、600dpi (1dpi単位の設定可能)
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	46枚/分
インターフェース	100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS*	Microsoft Windows2000/XP/Vista/Server2003
ドライバ	TWAIN準拠
ドライバ動作環境	Microsoft Windows2000 (最低32MB以上、推奨48MB以上) WindowsXP (最低96MB以上、推奨128MB以上) Windows Vista (最低512MB以上、推奨1GB以上) Windows Server2003 (最低128MB以上、推奨256MB以上)
RAM容量	Microsoft Windows2000 (最低32MB以上、推奨48MB以上) WindowsXP (最低96MB以上、推奨128MB以上) Windows Vista (最低512MB以上、推奨1GB以上) Windows Server2003 (最低128MB以上、推奨256MB以上)
HD容量	100MB以上の空き容量
表示解像度	最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
画像モード	白黒(2値)、中間調(誤差拡散)

■保守サービス〈本体保守サービス〉

① MG方式 (メンテナンス・ギャランティ) でiR 3310F-Rの品質を5年間お守りいたします。

お客様に常に良好な状態でiR 3310F-R本体をご使用いただけるためにキヤノンが用意した保守サービス方式です。感光体(ドラム)を供給し、定期的な点検及び部品交換致します。また、ご要望により機械調整を行います。iR 3310F-R本体の修理・点検・調整ならびに感光体(ドラム)、及び部品の交換に必要な費用はMG料金に含まれます。

MG料金

名称	月間区間カウント数	料金(税別)	備考
iR 3310F-R	1,001カウント~5,000カウントまで	6円/カウント	基本料金 7,000円/月(税別・1,000カウント分を含みます) トナー・用紙代は含まれません。
	5,001カウント~	5円/カウント	

●カウンターは1プリント(コピー・プリントアウト等を含む)ごとに1カウント進みます。(両面プリントの場合は2カウント進みます。)

●合紙コピー時の合紙はカウントされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウントいたします。

※契約有効期限は5年間です。5年経過後は最長2年間の契約有効期限の延長ができます。6日目以降はMG料金を10%アップします。

② SG方式 (スポットサービス・ギャランティ)

お客様のご要請により、iR 3310F-R本体の修理・点検・調整をおこなう保守サービス方式です。iR 3310F-R本体の修理・点検・調整ならびに感光体(ドラム)及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。SG方式をお選びいただくとご契約締結時に感光体(ドラム)をお買い上げいただけます。(交換時も同様です)

SG料金

項目	料金(税別)	備考
基本料金	10,000円	カスタマーエンジニア1人1訪問当り
技術料金	5,000円	カスタマーエンジニア1人30分単位
感光体(ドラム)	150,000円	1本/箱
部品代金	実費	交換部品代金

●保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

トナー価格

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
NP G-18トナーブラック	6647A001	12,000円	795g×1本/箱 (A4標準原稿約15,000枚分)

●価格は2009年7月現在のものです。●記載の取付料は標準的な取付に関する参考価格です。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。

●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。

■スーパーG3ファクス機能(標準装備)の仕様

適用回線	一般加入電話回線、PSTN×1、ファクシミリ通信網
走査線密度	標準モード：8dot/mm×3.85本/mm ファインモード：8dot/mm×7.7本/mm スーパーファインモード：8dot/mm×15.4本/mm ウルトラファインモード：16dot/mm×15.4本/mm
通信速度	SuperG3：33.6kbps G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間	約2.8秒(A4：自社原稿 標準モード ECM(MMR)送信時)
備考	ワンタッチ：200件 同報送信：最大250宛先、通信予約：最大64ジョブ* 付加機能：メモリボックス、メモリバックアップ、TEL/FAX自動切換え など

*予約ジョブ宛先数の上限は512宛先です。

■LIPSプリンタ機能(オプション)の仕様

名称	ネットワークLIPSプリンタ&スキャナキット-C1R
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様にする
連続プリント速度	コピー仕様にする
解像度	データ処理 600dpi(ファインモード)/300dpi(クイックモード) プリント 2400dpi相当×600dpi(ファインモード)/1200dpi相当×600dpi(クイックモード)
ページ記述言語	LIPSIV、LIPSIIL、LIPSIIL+
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、SMB、IPP、AppleTalk
対応OS	Microsoft Windows2000、Server2003、XP(日本語版)、Vista
内蔵フォント	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体、欧文13書体
エミュレーション	N201(NECPR201/80A)、ESC/P
インターフェース	セントロキウス(IEEE1284準拠)、100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3準拠)
CPU	MPE603e(133MHz)
搭載メモリ	標準 プリンタボード12MB(印刷時本体搭載のRAM128MB/HD6GBも使用) オプション 16MB、32MB(1枚のみ増設可能)
画像欠け幅	全周5mm

■自動両面原稿送り装置(標準装備)の仕様

原稿サイズ/種類	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
片面原稿/38~128g/m ² 両面原稿：50~128g/m ²	
原稿の収納可能枚数	50枚(40g/m ² 以下の原稿は10枚まで)
原稿交換速度	33枚/分

■2段カセットベディスタル-W1R(標準装備)の仕様

用紙サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R(A3サイズは下段のみセット可能)
給紙枚数/給紙容量	550枚×2段
電源/最大消費電力	本体より供給/27w以下
大きさ/質量	565(W)×678(D)×248(H)mm/28kg

■インナー2ウェイトレイA1-R(オプション)の仕様

積載枚数	250枚(A4,B5) 100枚(その他)
大きさ(W)×(D)×(H)/質量	149×420×254mm(本体に内蔵)/3.5kg