

カラーレーザービームプリンター

対応機種	製品名	商品CD	メーカー型番/型名	JANCD	標準価格 (税別、円)	商品概要 ※1	リース購入法 適合	エコマーク
LBP961Ci	トナー063L (イエロー)	5084C001	CRG-063LYEL	4549292184945	63,600	印刷可能枚数:29,500ページ	対象外	対象外
	トナー063L (マゼンタ)	5086C001	CRG-063LMAG	4549292184969	63,600		対象外	対象外
	トナー063L (シアン)	5088C001	CRG-063LCYN	4549292184983	63,600		対象外	対象外
	トナー063 (イエロー)	5085C001	CRG-063YEL	4549292184952	136,100	印刷可能枚数:68,500ページ	対象外	対象外
	トナー063 (マゼンタ)	5087C001	CRG-063MAG	4549292184976	136,100		対象外	対象外
	トナー063 (シアン)	5089C001	CRG-063CYN	4549292184990	136,100		対象外	対象外
	トナー063 (ブラック)	5090C001	CRG-063BLK	4549292185003	129,400	印刷可能枚数:76,500ページ	対象外	対象外
	ドラムユニット063	5083C001	CRG-063DRM	4549292184938	228,800	印刷可能枚数:363,000ページ (Y,M,C) 、408,000ページ (BK)	対象外	対象外
	回収トナーボックス WT-202	5426C001	WT-202	4549292193213	7,980	印刷可能枚数:259,000ページ	対象外	対象外
LBP863Ci LBP853Ci	トナーカートリッジ 053H (イエロー)	2191C001	CRG-053HYEL	4549292089271	65,800	印刷可能枚数:32,000ページ	○	○
	トナーカートリッジ 053H (マゼンタ)	2193C001	CRG-053HMAG	4549292089301	65,800	LBP853Ciにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は13,500ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 053H (シアン)	2195C001	CRG-053HCYN	4549292089325	65,800		○	○
	トナーカートリッジ 053H (ブラック)	2197C001	CRG-053HBLK	4549292089349	66,300	印刷可能枚数:33,000ページ LBP853Ciにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は15,500ページ)	○	○
	ドラムカートリッジ053	2178C001	CRG-053DRM	4549292089257	35,000	印刷可能枚数:70,000ページ (4本必要)	対象外	対象外
	回収トナーボックス WT-C1	1834C003	WT-C1	4549292096767	3,480	印刷可能枚数:100,000ページ	対象外	対象外
LBP862Ci/LBP861C LBP852Ci/LBP851C	トナーカートリッジ 059 (イエロー)	3620C001	CRG-059YEL	4549292137064	21,600	印刷可能枚数:5,000ページ	○	○
	トナーカートリッジ 059 (マゼンタ)	3621C001	CRG-059MAG	4549292137088	21,600		○	○
	トナーカートリッジ 059 (シアン)	3622C001	CRG-059CYN	4549292137071	21,600		○	○
	トナーカートリッジ 059 (ブラック)	3623C001	CRG-059BLK	4549292137095	25,200	印刷可能枚数:7,000ページ	○	○
	トナーカートリッジ 059H (イエロー)	3624C001	CRG-059HYEL	4549292137101	35,700	印刷可能枚数:13,500ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 059H (マゼンタ)	3625C001	CRG-059HMAG	4549292137118	35,700		○	○
	トナーカートリッジ 059H (シアン)	3626C001	CRG-059HCYN	4549292137125	35,700		○	○
	トナーカートリッジ 059H (ブラック)	3627C001	CRG-059HBLK	4549292137132	41,300	印刷可能枚数:15,500ページ (大容量)	○	○
	ドラムカートリッジ053	2178C001	CRG-053DRM	4549292089257	35,000	印刷可能枚数:70,000ページ (4本必要)	○	○
回収トナーボックス WT-C1	1834C003	WT-C1	4549292096767	3,480	印刷可能枚数:100,000ページ	対象外	対象外	
LBP843Ci/LBP842C /LBP841C/LBP9660Ci /LBP9520C	トナーカートリッジ 335 (イエロー)	8670B001	CRG-335YEL	4960999898129	51,800	印刷可能枚数:16,500ページ	○	○
	トナーカートリッジ 335 (マゼンタ)	8671B001	CRG-335MAG	4960999898136	51,800		○	○
	トナーカートリッジ 335 (シアン)	8672B001	CRG-335CYN	4960999898143	51,800		○	○
	トナーカートリッジ 335 (ブラック)	8673B001	CRG-335BLK	4960999898150	41,000	印刷可能枚数:13,000ページ	○	○
	トナーカートリッジ 335e (イエロー)	0462C001	CRG-335EYEL	4549292046106	35,200	印刷可能枚数:7,400ページ	○	○
	トナーカートリッジ 335e (マゼンタ)	0463C001	CRG-335EMAG	4549292046113	35,200	LBP841Ciにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は3,500ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 335e (シアン)	0464C001	CRG-335ECYN	4549292046120	35,200		○	○
	トナーカートリッジ 335e (ブラック)	0465C001	CRG-335EBLK	4549292046137	29,000	印刷可能枚数:7,000ページ	○	○
	回収トナーボックス WT-722	3932B001	WT-722	4960999641911	5,080	印刷可能枚数:150,000ページ	対象外	対象外
LBP5910F/LBP5910 /LBP5900SE/LBP5610 /LBP5600SE/LBP5600 /LBP5900	ドラムカートリッジ 502 Y (イエロー)	9624A001	CRG-502YELDRM	4960999293547	35,180	印刷可能枚数: LBP5910F/5910/5900SE/5900: 50,000ページ、 LBP5610:47,500ページ、 LBP5600SE/5600:45,000ページ (いずれもA4/5%連続カラー印刷時)	対象外	対象外
	ドラムカートリッジ 502 M (マゼンタ)	9625A001	CRG-502MAGDRM	4960999293523	35,180		対象外	対象外
	ドラムカートリッジ 502 C (シアン)	9627A001	CRG-502CYNDRM	4960999293509	35,180		対象外	対象外
	ドラムカートリッジ 502 BK (ブラック)	9628A001	CRG-502BLKDRM	4960999293486	35,180		対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 Y (イエロー)	9642A001	CRG-502YEL	4960999277950	18,300	印刷可能枚数:6,000ページ(A4/5%印字比率時)	対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 M (マゼンタ)	9643A001	CRG-502MAG	4960999277929	18,300		対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 C (シアン)	9644A001	CRG-502CYN	4960999277899	18,300		対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 BK (ブラック)	9645A001	CRG-502BLK	4960999277868	24,200	印刷可能枚数:10,000ページ(A4/5%印字比率時)	対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 2P Y (イエロー)	9642A003	CRG-502YEL2P	4960999277974	32,600	印刷可能枚数:6,000ページ×2本(A4/5%印字比率時)	対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 2P M (マゼンタ)	9643A003	CRG-502MAG2P	4960999277943	32,600		対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 2P C (シアン)	9644A003	CRG-502CYN2P	4960999277912	32,600		対象外	対象外
	トナーカートリッジ 502 2P BK (ブラック)	9645A003	CRG-502BLK2P	4960999277882	43,700	印刷可能枚数:10,000ページ×2本(A4/5%印字比率時)	対象外	対象外
	LBP5910F/LBP5910 /LBP5900SE/LBP5610	回収トナーボックス WT-98B	0361B008	WT-98B	4960999356518	2,380	印刷可能枚数:6,200ページ	対象外
LBP5900/LBP5600	廃トナーボックス WT-98A	0361B007	WT-98A	4960999356501	850	印刷可能枚数:2,300ページ	対象外	対象外
LBP5910F	交換用スタイルル針 スタイルカートリッジS1	0361B014	—	4960999532059	2,480	交換用スタイルル針 (1,000本入) × 3個	対象外	対象外
LBP722Ci	トナーカートリッジ 064 Y (イエロー)	4931C001	CRG-064YEL	4549292182491	24,400	印刷可能枚数:5,000ページ LBP722Ciにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は3,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 064 M (マゼンタ)	4933C001	CRG-064MAG	4549292182514	24,400		○	○
	トナーカートリッジ 064 C (シアン)	4935C001	CRG-064CYN	4549292182538	24,400		○	○
	トナーカートリッジ 064 BK (ブラック)	4937C001	CRG-064BLK	4549292182552	28,300	印刷可能枚数:6,000ページ	○	○
	トナーカートリッジ 064H Y (イエロー)	4932C001	CRG-064HYEL	4549292182507	36,200	印刷可能枚数:10,400ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 064H M (マゼンタ)	4934C001	CRG-064HMAG	4549292182521	36,200		○	○
	トナーカートリッジ 064H C (シアン)	4936C001	CRG-064HCYN	4549292182545	36,200		○	○
	トナーカートリッジ 064H BK (ブラック)	4938C001	CRG-064HBLK	4549292182569	45,200	印刷可能枚数:13,400ページ (大容量)	○	○
	回収トナーボックス WT-B1	0942C002	WT-B1	4549292052688	3,580	印刷可能枚数:54,000ページ	対象外	対象外

カラーレーザービームプリンター

対応機種	製品名	商品CD	メーカー型番/型名	JANCD	標準価格 (税別、円)	商品概要 ※1	リース購入法 適合	エコマーク
LBP712Ci	トナーカートリッジ 040 Y (イエロー)	0454C001	CRG-040YEL	4549292058208	26,400	印刷可能枚数:5,400ページ	○	○
	トナーカートリッジ 040 M (マゼンタ)	0456C001	CRG-040MAG	4549292058215	26,400		○	○
	トナーカートリッジ 040 C (シアン)	0458C001	CRG-040CYN	4549292058222	26,400		○	○
	トナーカートリッジ 040 BK (ブラック)	0460C001	CRG-040BLK	4549292058239	30,300	印刷可能枚数:6,300ページ	○	○
	トナーカートリッジ 040H Y (イエロー)	0455C001	CRG-040HYEL	4549292058246	34,900	印刷可能枚数:10,000ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 040H M (マゼンタ)	0457C001	CRG-040HMAG	4549292058253	34,900		○	○
	トナーカートリッジ 040H C (シアン)	0459C001	CRG-040HCYN	4549292058260	34,900		○	○
	トナーカートリッジ 040H BK (ブラック)	0461C001	CRG-040HBLK	4549292058277	42,200	印刷可能枚数:12,500ページ (大容量)	○	○
	回収トナーボックス WT-B1	0942C002	WT-B1	4549292052688	3,580	印刷可能枚数:54,000ページ	対象外	対象外
LBP674C/LBP672C /LBP671C	トナーカートリッジ 069 (イエロー)	5091C003	CRG-069YEL	4549292196696	11,400	印刷可能枚数:1,900ページ	○	○
	トナーカートリッジ 069 (マゼンタ)	5092C003	CRG-069MAG	4549292196702	11,400	LBP674C/672C/671Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は1,100ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 069 (シアン)	5093C003	CRG-069CYN	4549292196757	11,400	○	○	
	トナーカートリッジ 069 (ブラック)	5094C003	CRG-069BLK	4549292196764	9,400	印刷可能枚数:2,100ページ LBP674C/672C/671Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は1,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 069H (イエロー)	5095C003	CRG-069HYEL	4549292196825	26,900	印刷可能枚数:5,500ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 069H (マゼンタ)	5096C003	CRG-069HMAG	4549292196849	26,900		○	○
	トナーカートリッジ 069H (シアン)	5097C003	CRG-069HCYN	4549292196894	26,900		○	○
	トナーカートリッジ 069H (ブラック)	5098C003	CRG-069HBLK	4549292196917	26,800	印刷可能枚数:7,600ページ (大容量)	○	○
LBP664C/LBP662C /LBP661C	トナーカートリッジ 055 (イエロー)	3013C003	CRG-055YEL	4549292124613	12,500	印刷可能枚数:2,100ページ	○	○
	トナーカートリッジ 055 (マゼンタ)	3014C003	CRG-055MAG	4549292124644	12,500	LBP664C/662C/661Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は1,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 055 (シアン)	3015C003	CRG-055CYN	4549292124675	12,500	○	○	
	トナーカートリッジ 055 (ブラック)	3016C003	CRG-055BLK	4549292124705	10,300	印刷可能枚数:2,300ページ LBP664C/662C/661Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は1,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 055H (イエロー)	3017C003	CRG-055HYEL	4549292124736	28,900	印刷可能枚数:5,900ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 055H (マゼンタ)	3018C003	CRG-055HMAG	4549292124774	28,900		○	○
	トナーカートリッジ 055H (シアン)	3019C003	CRG-055HCYN	4549292124811	28,900		○	○
	トナーカートリッジ 055H (ブラック)	3020C003	CRG-055HBLK	4549292124859	26,800	印刷可能枚数:7,600ページ (大容量)	○	○
LBP622C/LBP621C	トナーカートリッジ 054 (イエロー)	3021C003	CRG-054YEL	4549292124378	7,800	印刷可能枚数:1,200ページ	○	○
	トナーカートリッジ 054 (マゼンタ)	3022C003	CRG-054MAG	4549292124408	7,800	LBP622C/621Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は680ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 054 (シアン)	3023C003	CRG-054CYN	4549292124439	7,800	○	○	
	トナーカートリッジ 054 (ブラック)	3024C003	CRG-054BLK	4549292124460	7,600	印刷可能枚数:1,500ページ LBP622C/621Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は910ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 054H (イエロー)	3025C003	CRG-054HYEL	4549292124491	12,700	印刷可能枚数:2,300ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 054H (マゼンタ)	3026C003	CRG-054HMAG	4549292124521	12,700		○	○
	トナーカートリッジ 054H (シアン)	3027C003	CRG-054HCYN	4549292124552	12,700		○	○
	トナーカートリッジ 054H (ブラック)	3028C003	CRG-054HBLK	4549292124583	12,000	印刷可能枚数:3,100ページ (大容量)	○	○
LBP9950Ci/LBP9900Ci	トナー 038 Y イエロー	9427B001	TONER 038 Y	4549292024692	73,800	印刷可能枚数:40,500ページ	対象外	対象外
	トナー 038 M マゼンタ	9428B001	TONER 038 M	4549292024708	73,800		対象外	対象外
	トナー 038 C シアン	9429B001	TONER 038 C	4549292024715	73,800		対象外	対象外
	トナー 038 Bk ブラック	9430B001	TONER 038 BK	4549292024722	58,600		印刷可能枚数:37,000ページ	対象外
	回収トナーボックス WT-A4	0211C002	WT-A4	4549292034325	4,080	印刷可能枚数:20,000ページ	対象外	対象外
LBP654C/LBP652C /LBP651C	トナーカートリッジ 046 Y(イエロー)	1247C003	CRG-046YEL	4549292073829	13,700	印刷可能枚数:2,300ページ	○	○
	トナーカートリッジ 046 M(マゼンタ)	1248C003	CRG-046MAG	4549292073850	13,700	LBP654C/652C/651Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は1,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 046 C(シアン)	1249C003	CRG-046CYN	4549292073881	13,700	○	○	
	トナーカートリッジ 046 BK(ブラック)	1250C003	CRG-046BLK	4549292073911	9,700	印刷可能枚数:2,200ページ LBP654C/652C/651Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は1,100ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 046H Y(イエロー)	1251C003	CRG-046HYEL	4549292073942	24,500	印刷可能枚数:5,000ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 046H M(マゼンタ)	1252C003	CRG-046HMAG	4549292073980	24,500		○	○
	トナーカートリッジ 046H C(シアン)	1253C003	CRG-046HCYN	4549292074024	24,500		○	○
	トナーカートリッジ 046H BK(ブラック)	1254C003	CRG-046HBLK	4549292074062	22,300	印刷可能枚数:6,300ページ (大容量)	○	○
LBP612C/LBP611C	トナーカートリッジ 045 Y(イエロー)	1239C003	CRG-045YEL	4549292073584	8,400	印刷可能枚数:1,300ページ	○	○
	トナーカートリッジ 045 M(マゼンタ)	1240C003	CRG-045MAG	4549292073614	8,400	LBP612C/611Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は690ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 045 C(シアン)	1241C003	CRG-045CYN	4549292073645	8,400	○	○	
	トナーカートリッジ 045 BK(ブラック)	1242C003	CRG-045BLK	4549292073676	6,900	印刷可能枚数:1,400ページ	○	○
	トナーカートリッジ 045H Y(イエロー)	1243C003	CRG-045HYEL	4549292073706	12,300	印刷可能枚数:2,200ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 045H M(マゼンタ)	1244C003	CRG-045HMAG	4549292073737	12,300		○	○
	トナーカートリッジ 045H C(シアン)	1245C003	CRG-045HCYN	4549292073768	12,300		○	○
	トナーカートリッジ 045H BK(ブラック)	1246C003	CRG-045HBLK	4549292073799	10,600	印刷可能枚数:2,800ページ (大容量)	○	○

カラーレーザービームプリンター

対応機種	製品名	商品CD	メーカー番/型名	JANCD	標準価格 (税別、円)	商品概要 ※1	グリーン購入法 適合	エコマーク
LBP7010C	トナーカートリッジ 329 Y(イエロー)	4367B003	CRG-329YEL	4960999684277	6,600	印刷可能枚数:1,000ページ LBP7010Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は500ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 329 M(マゼンタ)	4368B003	CRG-329MAG	4960999684307	6,600		○	○
	トナーカートリッジ 329 C(シアン)	4369B003	CRG-329CYN	4960999684338	6,600		○	○
	トナーカートリッジ 329 BK(ブラック)	4370B003	CRG-329BLK	4960999684369	5,300	印刷可能枚数:1,200ページ LBP7010Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は550ページ)	○	○
	ドラムカートリッジ 029	4371B003	CRG-029DRM	4960999684185	8,800	A4カラー7,000ページ、 モノクロ14,000ページ印刷可能	対象外	対象外
LBP7200C/LBP7200CN /LBP7600C	トナーカートリッジ 318 Y(イエロー)	2659B003	CRG-318YEL	4960999628554	14,600	印刷可能枚数:2,900ページ LBP7600C/7200C/7200CNにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は1,400ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 318 M(マゼンタ)	2660B003	CRG-318MAG	4960999628585	14,600		○	○
	トナーカートリッジ 318 C(シアン)	2661B003	CRG-318CYN	4960999628615	14,600		○	○
	トナーカートリッジ 318 BK(ブラック)	2662B003	CRG-318BLK	4960999628646	15,100	印刷可能枚数:3,400ページ LBP7600C/7200C/7200CNにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は1,200ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 318 BK(ブラック)VP	2662B006	CRG-318BLKVP	4960999653440	24,200	印刷可能枚数:3,400ページ×2本	○	○

カラーレーザービームプリンター

対応機種	製品名	商品CD	メーカ型番/型名	J A N C D	標準価格 (税別、円)	商品概要 ※1	グリーン購入法 適合	エコマーク
LBP9650Ci/LBP9600C /LBP9510C/LBP9500C /LBP9200C/LBP9100C	トナーカートリッジ 322 Y (イエロー)	2646B001	CRG-322YEL	4960999572024	35,300	印刷可能枚数:7,500ページ LBP9510C/9500C/9200C/9100Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は4,000ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 322 M (マゼンタ)	2648B001	CRG-322MAG	4960999572109	35,300		○	○
	トナーカートリッジ 322 C (シアン)	2650B001	CRG-322CYN	4960999572123	35,300		○	○
	トナーカートリッジ 322 BK (ブラック)	2652B001	CRG-322BLK	4960999572147	26,400	印刷可能枚数:6,500ページ LBP9510C/9500C/9200C/9100Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は3,100ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 322II Y (イエロー)	2647B001	CRG-322IYEL	4960999572383	54,500	印刷可能枚数:15,000ページ (大容量)	○	○
	トナーカートリッジ 322II M (マゼンタ)	2649B001	CRG-322IMAG	4960999572116	54,500		○	○
	トナーカートリッジ 322II C (シアン)	2651B001	CRG-322ICYN	4960999572130	54,500		○	○
	トナーカートリッジ 322II BK (ブラック)	2653B001	CRG-322IBLK	4960999572154	43,700		印刷可能枚数:13,000ページ (大容量)	○
	回収トナーボックス WT-722	3932B001	WT-722	4960999641911	5,080	印刷可能枚数:150,000ページ	対象外	対象外
LBP7110C/LBP7100C	トナーカートリッジ 331Y (イエロー)	6269B003	CRG-331YEL	4960999904689	8,600	印刷可能枚数:1,500ページ LBP7110C/7100Cにはスタータートナー同梱 (印刷可能枚数は800ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 331M (マゼンタ)	6270B003	CRG-331MAG	4960999904719	8,600		○	○
	トナーカートリッジ 331 C (シアン)	6271B003	CRG-331CYN	4960999904740	8,600		○	○
	トナーカートリッジ 331II BK (ブラック)	6273B003	CRG-331IIBLK	4960999904825	9,200	印刷可能枚数:2,400ページ LBP7110C/7100Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は800ページ)	○	○
LBP5050/LBP5050N	トナーカートリッジ 316Y (イエロー)	1977B003	CRG-316YEL	4960999610870	8,600	印刷可能枚数:1,500ページ	○	○
	トナーカートリッジ 316M (マゼンタ)	1978B003	CRG-316MAG	4960999610900	8,600		○	○
	トナーカートリッジ 316 C (シアン)	1979B003	CRG-316CYN	4960999610931	8,600		○	○
	トナーカートリッジ 316 BK (ブラック)	1980B003	CRG-316BLK	4960999610962	8,800		印刷可能枚数:2,300ページ	○
LBP7700C	トナーカートリッジ 323 Y (イエロー)	2641B003	CRG-323YEL	4960999572000	28,560	印刷可能枚数:8,500ページ LBP7700Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は4,100ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 323 M (マゼンタ)	2642B003	CRG-323MAG	4960999572048	28,560		○	○
	トナーカートリッジ 323 C (シアン)	2643B003	CRG-323CYN	4960999632667	28,560		○	○
	トナーカートリッジ 323 BK (ブラック)	2644B003	CRG-323BLK	4960999572079	18,180	印刷可能枚数:5,000ページ LBP7700Cにはスタータートナー同梱(印刷可能枚数は3,000ページ)	○	○
	トナーカートリッジ 323II BK (ブラック)	2645B003	CRG-323IIBLK	4960999572093	31,180	印刷可能枚数:10,000ページ	○	○
	回収トナーボックス WT-723	3338B002	WT-723	4960999641966	1,300	印刷可能枚数:18,000ページ	対象外	対象外
LBP5800/LBP5700 /LBP2810/LBP2710	EP-86 トナーカートリッジ Y (イエロー)	6827A005	CRG-EP86YEL	4960999205366	40,440	印刷可能枚数:12,000ページ(A4/5%印字比率時)	○	○
	EP-86 トナーカートリッジ M (マゼンタ)	6828A005	CRG-EP86MAG	4960999205373	40,440		○	○
	EP-86 トナーカートリッジ C (シアン)	6829A005	CRG-EP86CYN	4960999205380	40,440		○	○
	EP-86 トナーカートリッジ BK (ブラック)	6830A005	CRG-EP86BLK	4960999205397	40,440		印刷可能枚数:13,000ページ(A4/5%印字比率時)	○

※1 商品概要の印刷可能枚数で、A4/5%印字比率以外のものは、ISO/IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。